



Caracteristici și beneficii

- Livrare îmbunătățită¹ — capacitate de înaintare mărită
- Forțe necesare scăzute pentru înaintare și retragere printr-un cateter de ghidaj de 6F^{1,2}
- Benzi de marcaj cu profil redus — traversabilitate îmbunătățită¹

Matrice de dimensiuni

Diametru balon (mm)	Lungime balon (mm)						
	06	10	12	15	20	25	30
1.50	SLC1506X	SLC1510X	SLC1512X	SLC1515X	SLC1520X	—	—
2.00	SLC2006X	SLC2010X	SLC2012X	SLC2015X	SLC2020X	SLC2025X	SLC2030X
2.25	SLC22506X	SLC22510X	SLC22512X	SLC22515X	SLC22520X	SLC22525X	—
2.50	SLC2506X	SLC2510X	SLC2512X	SLC2515X	SLC2520X	SLC2525X	SLC2530X
2.75	SLC27506X	—	SLC27512X	SLC27515X	SLC27520X	SLC27525X	—
3.00	SLC3006X	SLC3010X	SLC3012X	SLC3015X	SLC3020X	SLC3025X	SLC3030X
3.25	—	—	SLC32512X	SLC32515X	SLC32520X	—	—
3.50	SLC3506X	SLC3510X	SLC3512X	SLC3515X	SLC3520X	SLC3525X	SLC3530X
3.75	—	—	SLC37512X	SLC37515X	SLC37520X	—	—
4.00	SLC4006X	SLC4010X	SLC4012X	SLC4015X	SLC4020X	SLC4025X	SLC4030X

Îmbunătățiri tehnice

Caracteristici tehnice	Cateter cu balon de dilatare semi-compliant Solarice™	Cateter cu balon de dilatare semi-compliant Sprinter™ Legend™
Presiune nominală (atm)	8	1.25 mm: 12 1.50 mm: 6 2.00-4.00 mm: 8
Presiune de spargere (RBP) (atm)	1.50-4.00 mm: 14	1.25-1.50 mm: 12 2.00-4.00 mm: 14
Capacitate de deprecieri a materialului (cicluri până la RBP)	10	10
Dimensiunea axului Proximal	1.50-3.50 mm: 0.69 mm (2.1 F)	1.25-3.50 mm: RX 1.9 F; OTW 3.2 F
Dimensiunea axului Distal	0.84 mm (2.5 F)	2.4 F/2.6 F
Dimensiunea axului Proximal	3.75 mm-4.00 mm: 0.69 mm (2.1 F)	3.75 mm-4.00 mm: RX 1.9 F; OTW 3.2 F
Dimensiunea axului Distal	0.91 mm (2.7 F)	2.5 F/2.7 F
Material bandă marcaj	Nicio modificare	Platină Iridiu
Profil de intrare în leziune (in.)	Nicio modificare	0.016

Modificări ale Caracteristicilor Tehnice

Caracteristici tehnice	Balon Solarice™	Balon Sprinter™
Material balon	Fulcrum™ Lite	Fulcrum™
Înveliș hidrofil	Nicio modificare	Selective Dura-Trac
Lungime cateter (cm)	Nicio modificare	142
Balon MiniWrap	1.50 mm: 2 pliuri 2.00 mm-3.50 mm: 3 pliuri 3.75 mm-4.00 mm: 5 pliuri	1.25 mm: 0 pliuri 1.50 mm: 2 pliuri 2.00 mm-3.75 mm: 3 pliuri 4.00 mm: 5 pliuri
MGC ID pentru balon 1.50-4.00-mm	Nicio modificare	1.42 mm/0.056"

¹Testare comparativă față de baloanele Trek™, Emerge™, Sprinter™ Legend™ și Ryuji™ Plus. Testare cu baloane 2.50-mm x 15-mm.

²Pe baza testării 6 F KBT.

Datele de testare pe banc pot să nu fie elocvente pentru performanța clinică.

Medtronic

MINISTERUL JUSTIȚIEI
LAMBRU ISABELA-RAISA
TRADUCĂTOR AUTORIZAT
NR. 34612/2012
ENGLEZĂ - SPANIOLĂ

Cateter cu balon de dilatare semi-compliant Solarice™

Date de Complanță

Presiune kPa (atm)	Diametru mediu balon (mm)									
	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
608 (6)	1.49	2.03	2.27	2.50	2.70	2.92	3.17	3.39	3.66	3.88
709 (7)	1.51	2.05	2.30	2.52	2.73	2.95	3.21	3.43	3.70	3.93
811 (8) ¹	1.52 ¹	2.07 ¹	2.32 ¹	2.55 ¹	2.77 ¹	2.99 ¹	3.25 ¹	3.48 ¹	3.75 ¹	3.99 ¹
912 (9)	1.54	2.09	2.35	2.58	2.80	3.03	3.30	3.53	3.80	4.04
1013 (10)	1.55	2.12	2.38	2.61	2.84	3.06	3.34	3.58	3.85	4.10
1115 (11)	1.57	2.14	2.41	2.64	2.87	3.10	3.38	3.62	3.90	4.14
1216 (12)	1.58	2.17	2.43	2.67	2.91	3.14	3.42	3.67	3.95	4.19
1317 (13)	1.60	2.19	2.46	2.70	2.94	3.17	3.46	3.71	4.00	4.23
1419 (14) ²	1.61 ²	2.22 ²	2.49 ²	2.73 ²	2.98 ²	3.21 ²	3.51 ²	3.76 ²	4.05 ²	4.28 ²
1520 (15)	1.62	2.25	2.52	2.76	3.02	3.25	3.56	3.81	4.10	4.33
1621 (16)	1.64	2.28	2.56	2.79	3.06	3.29	3.61	3.86	4.16	4.38
1723 (17)	1.65	—	2.60	2.83	3.11	3.34	3.66	3.91	4.22	4.43

Presiune nominală¹ Presiune de spargere²

¹Presiune nominală: presiunea la care balonul atinge diametrul de pe etichetă.

²Presiunea de spargere— a nu se depăși. Presiunea de spargere: presiunea maximă la care un balon este proiectat să fie umflat.

Europa
Medtronic Intl. Trading SARL
Route du Molliou 31
Case Postale
CH-1131 Tolochenaz
Elveția
Tel: 41.21.802.7000
Fax: 41.21.802.7900

Canada
Medtronic of Canada Ltd.
99 Hereford Street
Brampton, Ontario
L6Y 0R3 Canada
Tel: 905.460.3800
Fax: 905.460.3998
Gratuit: 800.268.5346

©2020 Medtronic. Toate drepturile rezervate. Medtronic, logo-ul Medtronic și Further, Together sunt mărci înregistrate ale Medtronic, ™[®].
Mărcile terțe sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci sunt mărci înregistrate ale unei companii Medtronic.
Pentru distribuire strict pe piețele unde cateterul cu balon de dilatare semi-compliant Solarice™ a fost aprobat. UC201707863 ML 03/2020

Medtronic

medtronic.com

Subsemnata, **Lambru Isabela Raisa**, traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul 34612/2012, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,

MINISTERUL JUSTIȚIEI
LAMBRU ISABELA-RAISA
TRADUCĂTOR-AUTORIZAT
NR. 34612/2012
ENGLEZĂ - SPANIOLĂ