

LOT Nr. 11 - Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușă

Specificatia tehnica		Specificatia tehnica propusa
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușă		Producator: (TBT) Turkuaz Biyomedikal Tekn. ve Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. / AT-OS S.R.L.
Cod	270270	Tara de origine: Turcia / Italia
Descriere	Maşină de spălare şi dezinfectare a instrumentariului chirurgical şi altor ustensile din oţel	Model: REF: 311010, PLUSHER WDS 12 SERIES WASHER DISINFECTOR - 12 DIN (265 L) CAPACITY - SINGLE AUTOMATIC SLIDING DOOR + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate
Domeniul de utilizare	instrumente chirurgicale, ustensile din oţel inoxidabil	Corespunde, Pagina 5, Subcapitol 2.1 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Sistem deschis de utilizare a detergenţilor şi dezinfectanţilor	obligatoriu	Corespunde, Pagina 24, Subcapitol 5.7 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Volumul camerei	≥ 250 L	Corespunde, ≥ 265 L Pagina 1 din broşura [Plusher Brochure.pdf]
Carcasa exterioară	din oţel inoxidabil AISI 304	Corespunde, Pagina 7 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Camera de spălare construită	din oţel inoxidabil AISI 316L	Corespunde, Pagina 7 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Nişa interioară specializată pentru dezinfectant şi detergent	obligatoriu	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 11

		12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Pompa de apă, internă	obligatoriu	Corespunde, Pagina 1, 2, 6 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf] Pagina 30, Subcapitol 6.4 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Pompa de aer, internă	obligatoriu	Corespunde, Pagina 1 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$	obligatoriu	Corespunde, Pagina 11 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului	obligatoriu	Corespunde, Pagina 11 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor	obligatoriu	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Numărul de uși	1 unitate	Corespunde, dotat cu singura usa, conform modelului ofertat, Pagina 1 din broșura [Plusher Brochure.pdf] REF: 311010, PLUSHER WDS 12 SERIES WASHER DISINFECTOR - 12 DIN (265 L) CAPACITY - SINGLE AUTOMATIC SLIDING DOOR

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 11

Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii	obligatoriu	Corespunde, dotat cu sistem vertical automatiza de deschidere a ușii, conform modelului ofertat, Pagina 1 din broșura [Plusher Brochure.pdf] REF: 311010, PLUSHER WDS 12 SERIES WASHER DISINFECTOR - 12 DIN (265 L) CAPACITY - SINGLE AUTOMATIC SLIDING DOOR
Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil	obligatoriu	Corespunde, Pagina 4 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Iluminare internă a camerei	obligatoriu	Corespunde, Pagina 11 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Programe de dezinfecție implicate	Min. 10	Corespunde, Pagina 12 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Programe care pot fi programate de către utilizator	Min. 30	Corespunde, Pagina 12 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf] 20 programe sunt STANDARD (Mașina iese din fabrică cu programele de spălare preconfigurate, deja introduse în meniul de setări) care pe urma pot fi redactate de către utilizator după necesitate și alte 20 programe sunt de tip "CUSTOMIZABLE", care la fel pot fi setate de către utilizator după necesitate. În total numărul de programe care pot fi programate de

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 11

către utilizator este 20+20=40
programe.

Ecran LCD, color	obligatoriu	Corespunde, Pagina 12 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului	obligatoriu	Corespunde, Pagina 12 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf] Pagina 32-37, Subcapitol 7.4 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Limbajul interfeței și meniului	română / rusă	Corespunde, Pagina 7 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf] Limba Română – Opțiune “Other (Translations to be made!)”, este inclusa in configuratie ofertata.
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție	obligatoriu	Corespunde, Pagina 31, Subcapitol 7.1 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului	obligatoriu	Corespunde, BUTON 8, RESET Pagina 31, Subcapitol 7.1 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Imprimantă termică, integrată	obligatoriu	Corespunde, Pagina 12 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Temperatura de uscare	≥ 125 grade	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 11

		12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Filtrarea aerului	HEPA filtru, clasa H14	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului	obligatoriu	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului si dezinfectantului	obligatoriu	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Brațe rotative pentru jetul de apă	≥ 3 unități	Corespunde, Brațe rotative pentru jetul de apă sunt în cantitate de: 1 buc. în partea de sus a camerei și 1 buc. în partea de jos a camerei de sterilizare, și câte 1 bucată este prezenta la fiecare raft de „Troleu cu rafturi de încărcare”
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă	obligatoriu	Corespunde, Pagina 9 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor	obligatoriu	Corespunde, Pagina 8 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Alarme	sonore și vizuale	Corespunde, Pagina 38, Subcapitol 7.5 si 7.6 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Alarme cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cât și acțiunilor de remediere	obligatoriu	Corespunde, Pagina 38, Subcapitol 7.5 si 7.6 din manualul de utilizare

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 11

		[214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Alarma de finalizare a ciclului	obligatoriu	Corespunde, Pagina 38, Subcapitol 7.5 si 7.6 din manualul de utilizare [214200356_OPER. INSTR. P. WDS12 MAN ROMANIAN.pdf]
Tensiunea de alimentare	380V, 50 Hz	Corespunde, Pagina 5 din fisa tehnica [TBT - PLUSHER 311006 - 311013 WDS 12 Washer Disinfector Datasheet EN 007.pdf]
Accesorii și consumabile:		
Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei.	da, sa se indice modelul oferit	REF: 519008, COMPLETE COMPACT RO SYSTEM FOR STERILIZATION (75 L/H) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate, sunt incluse in oferta
Troleu cu rafturi de încărcare	1 buc., să se indice codul produsului	REF: 313017, 5 LEVEL WASHING TROLLEY FOR 10 DIN BASKETS FOR PLUSHER WDS 12,), este inclus in oferta
Coșuri pentru instrumente	min. 8, să se indice codul produsului	REF: 713270, PLUSHINE SERIES 1/1 DIN BASKET W/HANDLES (480X245X50MM.), 8 buc, sunt incluse in oferta
Hîrtie imprimantă	30 buc., să se indice codul produsului	REF: 914903, PLUSAFE SERIES PAPER ROLL FOR THERMAL PRINTER OF PLUSHER SERIES (W X L: 56MM X 30M / 10 ROLLS PACK), 30 buc. de role, sunt incluse in oferta
Detergent, volum	min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	REF: 916801, NEODISHER MEDICLEAN FORTE ALKALINE DETERGENT (LIQ. / 5L), min. 5L, pentru min. 100 cicluri, este inclus in oferta
Dezinfectant, volum	min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	REF: 916802, NEODISHER Z STRONG NEUTRALIZING AGENT WITH ORGANIC

Cu stimă,

Semnat:_____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova