

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750766583490 din: 01.07.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Cuptor pentru ceramică							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						CE, ISO
1	Cuptor pentru ceramica	ZTCF-20B	China	Zetin (ZT) Electromechanic al Equipment Co., Ltd.	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a mesei de lucru in camera de încălzire (lift) Trigherul sa fie din material dur si rezistent la temperaturi mari. Programe termice ≥400. Afișarea permanentă Programul termic. Temperatura. Presiunea vid în camera de lucru(vacuum). Data, Ora. Parametrii programabili Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°. Temperatura stopării pompei de vid 201 - 1100C°. Timpul de ardere în vid de la 0 - 600 secunde. Pompa de vid Fără ulei. Adâncimea evacuării prin vid ≥20 mbar. Tensiune 220-240V.	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a mesei de lucru in camera de încălzire (lift) Trigherul sa fie din material dur si rezistent la temperaturi mari. Programe termice 100. Afișarea permanentă Programul termic. Temperatura. Presiunea vid în camera de lucru(vacuum). Data, Ora. Parametrii programabili Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°. Temperatura stopării pompei de vid 201 - 1100C°. Timpul de ardere în vid de la 0 - 600 secunde. Pompa de vid Fără ulei. Adâncimea evacuării prin vid ≥20 mbar. Tensiune 220-240V.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51