

Еталони чутливості дротяні

(EN 462)

ПАСПОРТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дротові еталони чутливості застосовують у рентгенівській дефектоскопії з метою оцінки чутливості схеми контролю, що застосовується при просвічуванні. Є сім витягнутих металевих дротів, укладених у чохол з гнучкого пластику. Усі зразки виконані відповідно до європейського стандарту EN 462-1.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип контрольованого матеріалу - Fe (сталь)

Найменування	Номер дроту.	Довжина зразка, мм	Діаметри дротів, мм	Граничні відхилення, мм
6Fe	W6	50,00	1,00	±0,02
6Fe	W7	50,00	0,80	±0,02
6Fe	W8	50,00	0,63	±0,02
6Fe	W9	50,00	0,50	±0,01
6Fe	W10	50,00	0,40	±0,01
6Fe	W11	50,00	0,32	±0,01
6Fe	W12	50,00	0,25	±0,01

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

У комплект входить набір еталонів у вакуумній упаковці.

Дата приймання _____ 28.03.2025р

