

Către IMSP ATM Buiucani
Mun.Chişinău, str. I.L.Caragiale 2

1. Metodologia care intentioneaza să întreprindă pentru a furniza serviciile de curăţenie și igienizare

- *Metodele de curăţenie se îndeplinesc manual cu folosirea inventarului necesar.*
- *Dezinfecţia poate fi folosită prin două metode:fizică-prin curăţire, scuturare, aspiraţie și prin folosirea etuvei (aburi la presiune): metoda chimică prin ștergere, înmuiere (scufundare) ori pulverizarea cu soluție biodistructivă.*
- **Curăţenia (deriticarea)**
- *Metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe,obiecte odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice.Prin activitatea de curăţenie se acţionează asupra tuturor microorganismelor,dar nu înlocuiește dezinfecția.*
- **Salubritate**
- *Activitate ce se referă la complexul de proceduri și operații de ordin practic și sanitar pentru a face salubru un anumit mediu cu ajutorul activităților de curăţenie și curăţire cu substanțe detergente și/sau ulterioara dezinfectare.*
- **Curăţire cu substanțe detergente**
- *Înlăturarea murdăriei/amprentelor obținute prin acțiuni mecanice și apă (cu sau fără detergenți), care duce la o reducere semnificativă a tuturor tipurilor de microorganisme prezente, inclusiv spori de bacterii.*
- **Dezinfecția** –este mecanismul prin care sunt distruse (decontaminate) microorganismele patogene și nepatogene de pe orice suprafețe,obiecte ale mediului spitalicesc utilizînduse agenți fizici sau chimici prin diferite metode (fizică,chimică sau combinată).
- *Poate fi **continuu** cu utilizarea dezinfectanților și tehnicilor corespunzătoare; este îndreptată spre reducerea numărului de germeni patogeni care se elimină de la bolnavul infectat (fecale, puroi, urină, obiecte personale, pardoseli, etc.).*
- **Periodică** (zone cu risc ridicat) practică la intervale regulate de timp, indiferent de prezența bolnavilor infectați, cu simplu scop profilactic;
- **Terminală** aplicată într-un mediu care a găzduit un bolnav afectat de o boală infecțioasă contagioasă cauzată de microorganisme patogene rezistente la agenți externi, după îndepărtare.
- **Sanitarizare:**Utilizarea dezinfectantului pe obiecte și suprafețe din mediu.
-În interiorul încăperilor nu este admisă folosirea măturilor din fibre sau nylon, nici a periilor tradiționale și nici a alcoolului, acizilor puternici (clorhidric, azotic) și a altor produse care pot coroda sau dăuna suprafețele, aparatul, etc.

A) ZONE CU RISC SCĂZUT

Include : *Administrația cu birourile componente;Birourile șefilor de secții,a/șefe și departamente; medicilor încăperile de odihnă a a/medicale și infirmierelor, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferință, recepție, subsoluri etc.*

1. Curăţenii ordinare: 1 dată pe zi

- Deșterarea și curăţirea coşurilor pentru deșeuri menajere(hârtie,ambalaje) etc., transportarea deșeurilor urbane la punctele de colectare.
- Înlăturarea umedă a prafului de pe: pervazurile interne; mobilier până la înălțimea omului, obiectele de uz casnic, aparatele prezente pe birourile medicilor (doar dacă sunt deconectate), aparatele de telefon sau eventuale cabine și cu ulterioara salubritate a acestora.
- Eliminarea amprentelor și petelor de pe ambele laturi ale ușilor și mânerelor, eventuale vitralii sau pereți divizori.
- Înlăturarea prafului de pe balustrada scărilor.
- Măturatul umed al prafului și reziduurilor de pe pardoseli și scări.

- Eventuala aspirare mecanică a pardoselilor.
 - Aspirarea mecanică a covoarelor, covorașelor și nișelor unde sunt situate;
 - Spălătul manual sau mecanic al pardoselilor de toate tipurile, inclusiv ascensoare și ascensoarele pentru încărcături.
 - Salubritizarea grupurilor sanitare, robinetelor, mobilierului și pardoselilor din grupurile sanitare.
- În fiecare zi va trebui de efectuat următoarele operații conform indicațiilor personalului din secție:
- Aerisirea încăperilor - 2-3 ori/zi deschizând ferestrele în mod compatibil cu sistemele de aer condiționat și având grijă de îndepărtat jaluzelele;
 - Închiderea ferestrelor la sfârșitul operațiilor, aranjarea jaluzelelor dacă e cazul și stingerea luminilor care nu sunt necesare.

IMPORTANT: Salubritizarea grupurilor sanitare(WC) accesibile publicului va trebui efectuată de 3 ori pe zi și la necesitate mai des.

IMPORTANT: În cazul condițiilor climaterice deosebite (ploaie sau zăpadă), trebuie de menținut curate intrările principale direct din exterior prin intervenții repetate care să împiedice acumularea sau transportarea murdăriei în alte încăperi.

2. Curățenii periodice

De 2 ori pe săptămână:

- Măturatul și spălătul mecanic a coridoarelor subsolului.

O dată la 30 de zile: Curățenia generală a birourilor :

- Îndepărtarea păienjenșului și prafului de pe tavan spre podea , pereți și colțuri greu accesibile, cutii, jaluzele, corpuri de iluminat, părțile accesibile ale caloriferelor și termo-convectoarelor, gurile de aerisire,mobilierul prezent in birou.
- Măturatul și spălătul manual al balcoanelor/teraselor externe.
- Dezincrustarea chiuvetelor, robinetelor, vaselor de WC, etc.;
- Degresarea ,dezinfecția și curățirea minuțioasă al blocului sanitar:
 - Dezinfecțarea sifoanelor;
 - Dezinfecțarea gresiei și faianței
 - Spălătul ușilor;
 - Spălătul minuțios și dezinfecțarea mobilierului prezent
- Spălătul pereților din ascensoare, ascensoare pentru încărcături,
- Spălătul geamurilor perimetral intern și extern.

O dată la 3 luni:

- Întreținerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii și lustruitul și spălătul de fond al pardoselilor netratate;

B) ZONELE CU RISC MEDIU

1. Curățenii ordinare: De 2 ori pe zi

Curățenia se petrece în birouri de 2 ori în zi începând cu ora 7³⁰-9⁴⁰;13⁰⁰-15⁰⁰.Personalul implicat in efectuarea curățeniei va purta EPP-curat (costum/halat,chipiu,încălțăminte ușor de prelucrat(piele/înlocuitor)marcată conform destinației(Salon sau Grup sanitar) și va respecta consecutivitatea efectuării curățeniei – de la curat spre murdar cu EPP tehnic și vestimentar diferenciat.

- pentru curățenia suprafețelor se folosește dezinfecția prin ștergere, folosind +100 ml. soluție biodistructivă la 1 m², aprobate de MS al RM.

După dezinfecție se petrece aerisirea 5-10 min.

La orele 13⁰⁰-15⁰⁰ curățenia se petrece cu folosirea detergentilor, recomandați pentru suprafețe.

Se prelucrează toate obiectele și mobilierul aflat în salon - noptierele, masa, paturile, dulapurile pentru haine.

Aceleași cerințe se adresează și la coridor, holul la postul asistentelor medicale.

- Deșertarea și curățirea coșurilor cu deșeuri menajere etc., transportarea deșeurilor urbane la punctele de colectare.
- Salubritizarea pervazurilor interioare, părților accesibile ale caloriferelor și termo-convectoarelor,
- de pe aparatele medicale praful se înlătură umed și se curăță doar dacă nu funcționează, în orice caz, sub supravegherea personalului medical din secție,
- Măturatul umed al pardoselilor cu bucăți de pânză de unică folosință pretratate.
- Spălătul manual pardoselilor cu inventar marcat destinației și locației.
- Eliminarea amprentelor și petelor de pe uși, mânere și întrerupătoare, telefon și ulterioară salubritizare.
- Salubritizarea mobilierului și obiectelor de uz casnic până la înălțimea omului.
- Înlăturarea prafului de pe balustrada scărilor,

In regimul de curățenie se include:

1. Curățenia umedă a suprafețelor superioare și interioare a noptierelor și meselor în saloane cu șervețele speciale aparte cu folosirea soluției dezinfecțante;

1. Curățenia umedă a ușilor și minerilor;

2. Curățenia umedă a dulapurilor pentru haine în saloane, oglinzilor;
3. Curățenia umedă a suprafețelor în birourilor conform orarului indicat;
4. Ștergerea umedă a pereților, ștergerea caloriferelor, geamurilor, jaluzelelor, dulapurilor pentru haine, nișelor pentru instalațiile de oxigen și lămpile luminescente.
5. Curățenia instalațiilor sanitare - lavoare și scaunelor de WC cu detergent - dezinfectant special pentru instalațiile sanitare;
6. Evacuarea deșeurilor menajere din birouri de 2 ori în zi și la necesitate
7. Este interzis de a folosi pentru curățenie măști, perii uscate.

IMPORTANT: Salubritatea grupurilor sanitare comune (WC) va trebui să prevadă 3 intervenții pe zi.

Curățenii periodice:

În fiecare zi vor trebui efectuate următoarele operații la indicația personalului din secție:- 3-4 ori -Aerisirea încăperilor, deschizând ferestrele în mod compatibil cu sistemele de aer condiționat și având grijă de îndepărtat jaluzelele;

- Închiderea ferestrelor la sfârșitul operațiilor și stingerea luminilor care nu sunt necesare.

O dată la 30 de zile:

Curățenia generală cu soluții biodestructive permise de MS a tuturor spațiilor cu prelucrarea tuturor suprafețelor, folosind detergent, clătirea cu apă, apoi dezinfecția, aerisirea. În cazul când se folosesc dezinfectanți cu component degresant, se aplică pe suprafețele soluția respectivă și se așteaptă expoziția conform instrucțiunii preparatului apoi se clătește cu apă.

- Îndepărtarea păienjenisului și prafului de pe tavan, pereți și colțuri greu accesibile, cutii, jaluzele, părțile accesibile ale caloriferelor și termoconvectoarelor, gurile de aerisire.
- La curățenia generală în saloane o dată în lună se include ștergerea cu o lavetă umezită tavanul;
- Spălătul și salubritatea ulterioară a mobilierului și obiectelor de uz casnic care nu se pot mișca,
- Spălătul a părților accesibile ale caloriferelor și termo-convectoarelor,
- Spălătul eventualelor vitralii și pereților divizori interni, ușilor și mânerelor, ascensoarelor și ascensoarelor pentru încărcături.
- Măturatul și spălătul teraselor
- Spălătul geamurilor interne și externe.
- Spălătul pereților lavabili din camere, coridoare, etc.

Curățenia de fond a grupurilor sanitare: Se utilizează preparate biodestructive aprobate de MS al RM, preparate pentru instalații sanitare specifice:

- Dezinfectarea sifoanelor;
- Dezinfectarea gresiei și faianței;
- Spălătul ușilor;
- Dezincrustarea chiuvetelor, robinetelor, vaselor de WC, etc. și eliminarea mirosurilor neplăcute a urmelor de produse biologice;

O dată la 3 luni:

- Întreținerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii și lustruitul pardoselilor și spălătul de fond al pardoselilor netratate (după înlăturarea preventivă a obiectelor de uz casnic).

IMPORTANT: Operațiile de înlăturare din camere a mobilierului care poate fi deplasat prevăd supravegherea din partea personalului medical și sanitar în ceea ce privesc aparatele electro-medicale.

C). ZONE CU RISC ÎNALT

- Curățenii periodice:

Curățenia se petrece de 3 ori începând cu orele : 7^{30} - 9^{30} ; 12^{30} - 14^{30} ; 16^{30} - 18^{30} ;

Cu folosirea detergentului o dată în zi , alte 2 ori după prelucrarea suprafețelor, se aplică preparate biodestructive, prin ștergere folosind 100 ml. la lm^2 suprafață.

În sălile de pansament și sălile de tratament se aplică cerințe foarte stricte asemănătoare ca în sălile de operație.

Utilajul folosit pentru curățenie este strict individual, marcat conform destinației (mop, lavete) dezinfectat la nivel înalt ori sterilizat și obligator aparte pentru fiecare sală.

O dată la 6 zile: Curățenia generală cu soluții biodestructive permise de MS.:

Curățenia generală se petrece o dată în săptămână conform graficului stabilit, folosind setul de șervețele și meșe sterile, special destinate pentru fiecare sală.

- Se curăță suprafețele orizontale prin ștergere cu soluție biodestructivă; aspirarea covoarelor;

- La orele 12^{30} - 14^{30} se petrece curățenia totală a cabinetelor cu soluție detergentă și dezinfectantă prin ștergere.

Curățenia grupurilor sanitare:

- Curățenia instalațiilor sanitare - lavoare și scaunelor de WC cu detergent - dezinfectant special pentru instalațiile sanitare;
 - Evacuarea deșeurilor menajere de 2 ori în zi și la necesitate
- Curățenia generală în cabinete, grupurilor sanitare se petrece o dată în lună cu curățenia tuturor suprafețelor - pereților, tavanului, geamurilor, mobilierului, podelei, cu folosirea detergenților și preparatelor biodistructive

2. Lista produselor chimice anexata fișa tehnica și toxicologica a produselor

Nr.	Denumirea produsului
1	Igienic Floor
2	Super vetri
3	Blu WC Clor
4	Anticalk bango
5	Dezfarm/pasdez/bio-dez
6	Anticalk bango 5
7	Sanichlor
8	Crem multi clean

3. Lista utilajelor care vor fi folosite cu fișile tehnice anexate

nr	denumirea utilajului
1	ASPIRATOR USCAT T 7/1 Classic
2	MAȘINA DE FRECAT ASPIRAT BD 43/25 C BP

4. Lista utilajelor

Nr	Denumirea utilajului
1	Carucioare CHROM cu suport pentru ustensile
2	Aspirator cu dispozitiv lichid
3	Aspirator premium Kercher
4	Uniforme
5	Echipament pentru protecția individuală
6	Caldări cu storcător
7	Caldări diferite culori/ diferite dimensiuni
8	Faraș Fasty și măhuri
9	Mop din bumbac
10	Miner din aluminiu cu filet
11	Racleta geam
12	Ursuleț
13	Telescop
14	Scara

Data 17.02.2025

Semnat:

Nume: **Creciun Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"Elina Service" SRL**

T 7/1 CLASSIC

Usor si ergonomic: T 7/1 Clasic cu sac filtru fleece standard este un aspirator uscat din clasa de baza, ce ofera un raport foarte bun calitate - pret, aspirare puternica si depozitarea cablului.



Cod de comandă.

1.527-181.0

- Foarte usor (<3.5 kg)
- Putere mare de aspirare
- Nivel de zgomot scazut

Date tehnice

Cod EAN		4039784997073
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Vacuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Debit aer	l/s	40
Performanță evaluată	W	850
Capacitate container	l	7
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	62
Greutate fără accesorii.	kg	3,5
Greutate cu ambalaj.	kg	6
Dimensiuni (L × l × H).	mm	375 × 285 × 310

Dotare

Furtun de aspirare	m	2 / cu cot
Tube de aspirare.	Pieces × m	3 × 0,35 / Plastic
Punga filtru	Pieces	1 / Pâslă
Duza de podea Combi		■
Material container		Plastic
Clasa de protecție		II
Coș de filtrare permanent		Pâslă

- Inclus in pachetul de livrare.




Greutate scazuta

- În comparație cu modelele create de firmele concurente, au o greutate cu până la 50% mai redusă, la un volum identic al containerului.



Cos filtru principal pentru separare optima

- Filtrul principal permanent asigura separarea optima a prafului, permitand utilizarea fara sac filtru



Putere maXima de aspirare cu consum de energie minim

- Fluxul cu curgere optimizată garantează o putere excelentă de aspirare, prin aceasta anulând necesitatea unor turbine supradimensionate.
- Un consum de energie redus cu până la 25 la sută în raport cu modelele create de firmele concurente.
- Cea mai mare putere de aspirare la duza pentru pardoseală în comparație cu modelele create de firmele concurente, cu un consum de putere redus cu 25 la sută.

ACCESORII PENTRU T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE				
Cos filtrant principal				
Cos filtrant permanent principal, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Cadru din plastic cu păsă întărită, lavabilă până la 40°C.	■
Filtre de evacuare aer				
Filtru de protecție a motorului, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	2	2.889-119.0	Filtru de protecție a motorului, păsă detașabilă care poate fi înlocuit atunci când este foarte murdar.	•
COTURI				
Coturi din material plastic				
Cot din plastic ambalat NW35	3	2.840-040.0	Cot din plastic cu sistem practic cu inel C35.	■
DUZE DE ASPIRARE				
Duze combinate (aspirare uscata)				
Duză combinată înlocuibilă 272 mm, DN 35	4	6.907-496.0	Duză combinată înlocuibilă (272 mm), din plastic. Cu placă de bază din oțel inoxidabil, dispozitiv pentru ridicarea perilor 6.905-417.0 și adaptor DN 35.	■
Duză de parchet ambalată D360 NW35	5	2.889-196.0	Duză pentru parchet cu rază mare de acțiune.	•
Duză de parchet ambalată D300 NW35	6	2.889-197.0		•
PARQUET NOZZLE D360 NW35	7	6.905-093.0		•
Duze podea				
Floor tool packaged	8	2.889-360.0		•
Duza pentru rosturi				
Duza pentru rosturi diametru35	9	6.906-240.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colțurilor. Lungime: 250 mm.	•
Duză pentru rosturi DN 35	10	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	•
Duză pentru rosturi	11	9.770-638.0	Duză pentru rosturi din plastic (DN 35) pentru aspirarea în crăpături și colțuri. Lungime: 250 mm.	•
Duze pentru tapiterii				
Duza tapiterii NW 35	12	6.905-998.0	Duză din plastic pentru tapiserie, DN 35.	•
Duză tapiserii	13	9.770-605.0	Duză din plastic pentru tapiserie.	•
Perii de aspirat				
Perie de aspirare ambalată NW 35	14	2.889-221.0	Perie de aspirare NW 35 cu fibre naturale din păr de cal.	•

■ Inclus in pachetul de livrare. • Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Cod de comandă.		
TEVI DE ASPIRARE				
Tevi de aspirare din material plastic				
Teavă de aspirare	15	5.481-010.0	Trei incluse în accesoriile standard (T 7/1 Classic).	■
Tevi de aspirare din metal				
Tevi de aspirare din metal	16	2.643-464.0	Tevi de aspirare din metal, 50 cm lungime.	•
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses with cone connection				
Furtun de aspirare pentru înlocuire	17	2.889-100.0	Furtun de aspirare de schimb cu lungimea de 2 metri și cuplă aspirator uscat DN 35.	■
SETURI MICRO PULVERIZATOARE				
Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, DN 35	18	2.860-116.0	Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapițerie, perie rotunda (x3)	•
ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE				
Repair set Kaercher NW35	19	2.639-329.0		•
FILTER BAGS				
Saci filtranți din pasla (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 10 × , T 7/1, T 8/1, T 11/1	20	6.904-084.0	Saci filtranți cu 3 straturi rezistente la rupere, clasa de praf M. Saci standard pentru modelul T 7/1. Conține 10 buc.	•

■ Inclus în pachetul de livrare. • Accesorii disponibile optional.



BD 43/25 C Vp

Аккумуляторная и экономичная: поломойная машина BD 43/35 C Vp с дисковой щеточной головкой убирает до 1700 кв.м/ч. Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м.



1 Надежные и долговечные контрольные элементы

- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Надежная, долговечная конструкция

2 Простое управление, панель EASY

- Интуитивно понятные пиктограммы, простая панель управления
- Электромагнитный клапан для автоматического отключения воды после отпускания выключателя.

3 Небольшая компактная машина

- Очень маневренная и простая в использовании.
- Хороший обзор очищаемой площади

4 Большой батарейный отсек для всех стандартных типов батарей

- Простая установка аккумуляторов в батарейный отсек
- Подходит для работы в несколько смен

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BD 43/25 C Vp

- Эффективное однодисковое исполнение
- Питание от батареи
- Антикоррозийная рама

Технические характеристики

Артикул		1.515-400.0
Штрих-код (EAN)		4054278059525
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	900
Макс. производительность по площади	м²/ч	1720
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см² / кг	30 - 40 / 22,5 - 28
Частота вращения щетки	об/мин	180
Потребляемая мощность	Вт	1100
Напряжение батареи	В	24
Время работы батарей	час	макс. 2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1135 × 520 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система из двух баков	■
Всасывающая балка, V-образная	■

■ Включено в комплект поставки

BD 43/25 C Bp

1.515-400.0

KÄRCHER




		Артикул	Степень жесткости	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD								
Дисковая щетка	1	4.905-022.0	средняя	430 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка, стандартная, средней жесткости, 430 мм, цвет - красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина. Стандартная для D 43.	■
	2	4.905-023.0	мягкая	430 мм		1 шт.	Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.	□
	3	4.905-025.0	жесткая	430 мм	черный	1 шт.	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER




		Артикул	Степень жесткости	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Микроволоконные пады								
Круг из микрофибры 5x D 432	1	6.371-346.0		430 мм	белый	5 шт.		<input type="checkbox"/>
Пады								
Пады	2	6.369-469.0	очень мягкая	432 мм	белый	5 шт.	5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	мягкая	432 мм	бежевая	5 шт.	Мягкие пады, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	средне мягкая	432 мм	красный	5 шт.	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленая	5 шт.	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	жесткая	432 мм	черный	5 шт.	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов								
Падодержатель с усиленной фиксацией	7	4.762-592.0		403 мм		1 шт.	Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 43.	<input type="checkbox"/>
Падодержатель	8	4.762-533.0		403 мм		1 шт.	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 43.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады								
Меламиновые пады	9	6.371-023.0		432 мм	сер. / бел.	2 шт.	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломоино-всасывающими машинами с щеточной головой D 43. Для очистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER




		Артикул	Длина	Цвет		Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка, прямая, 850 мм	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка, V-образная, 900 мм	2	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины	3	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



		Артикул	Длина	Цвет		Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Комплект для перевозки швабры	1	9.753-023.0			1 шт.		Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	2	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки, серый	3	6.980-078.0		серый	1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для бутылки	4	6.980-080.0		серый	1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк	5	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для всасывающей балки, в сборе	6	9.753-088.0			1 шт.		Кронштейн для всасывающей балки: в исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Монтажный комплект eco!zero	7	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: в целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



1



2

		Артикул	Длина	Диаметр		Цена	Описание	
Другие наборы								
Монтажный комплект сливного шланга с шаровым краном	1	2.643-977.0					Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	2	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Напряжение батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи							
Батарея	1 6.654-264.0	1 шт.	12 В	80 Ач		Необслуживаемая тяговая батарея с сепаратором из нетканого материала (необходимы 2 шт.).	<input type="checkbox"/>
AGM-батареи, 2 × 12 В / 80 Ач	2 2.815-090.0	2 teilig	24 В	80 Ач		Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (С5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>
Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 76 Ач (С5)	3 6.654-093.0	1 шт.	12 В	76 Ач		Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 Ач. Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В - 3 батареи.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства							
Зарядное устройство	4 6.654-179.0	1 шт.	24 В			Для работы в диапазоне напряжений 100-230 В. Для малообслуживаемых батарей 24 В / 80 Ач (6.654-097.0).	<input type="checkbox"/>
	5 6.654-329.0	1 шт.	24 В			Запасное зарядное устройство для необслуживаемых батарей 24 В емкостью от 70 до 105 Ач к поломойным машинам Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей							
Комплект для установки батарей	6 2.638-036.0	2 teilig				Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительный кабель и прокладку.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары


BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Другие									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары



BLU WC GEL COCCO



Detergent pentru curățarea suprafețelor și obiectelor sanitare din băi

RO/MD - BLU WC GEL COCCO - Detergent detartrant anticălcăr parfumat special pentru curățarea și igienizarea WC-urilor. Elimină cu ușurință murdăria și calcarul, chiar și din punctele cele mai dificile. Formula sa gel permite produsului aderența uniformă pe suprafețe verticale, prevenind formarea depunerilor de calcar. Produs recomandat pentru planul de curățenie și autocontrol H.A.C.C.P. Produs profesional, citiți fișa de siguranță înaintea utilizării produsului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Hoteluri, restaurante, cantine, pensiuni, baruri, școli, spitale, industria agrolimentară și alimentație publică, firme specializate de curățenie etc.

MOD DE UTILIZARE

Aplicați produsul, după care lăsați aprox. 1-5 minute sau, dacă situația o impune, chiar 20 de min., acolo unde murdăria este foarte persistentă. În acest caz vă puteți ajuta de o perie sau o lavetă abrazivă. Clătiți bine suprafața. Repetați dacă este necesar.

UTILIZARE

WC-uri, pisoare, bideuri, spații sanitare publice, grupuri sanitare mobile, pe fibră de sticlă sau pvc, pardoseli rezistente la acizi (gresie, beton etc.).

DOZARE

Produs gata de utilizare.

MOD DE AMBALARE

Ambalaj flacon phd	750 ml
Cod de vanzare:	SD1941
Cod. Ean: 8032680+	391552
Bucati in cutie:	15
Cutii pe palet:	50
Cutii pe rand:	10

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	Culoare	Miros
lichid	transparent	parfumat
Clasificarea pericolelor		Xi-iritent



BIODEGRADABILITATE

Biodegradabilitatea agenților din formula produsului este de 90% în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și ulterioarele modificări Reg.259/2012

Produsul respectă normele UE 82/842 și 82/843



ECOTOXICITATE

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE

ATENȚIONARI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul poate provoca iritații ale pielii. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă, iar dacă simptomele apărute persista, consultați imediat medicul, prezentând ambalajul sau eticheta.

A nu se înghiți produsul, în caz de înghițire clătiți gura, nu provocați vomă, iar dacă simptomele persistă, se recomandă consultarea imediată a medicului, prezentând ambalajul sau eticheta.

Produs pentru uz profesional

RECOMANDARI

Este recomandat ca în procesul de curățare/spălare a nu se folosi cârpe, bureți, mopuri, perii, etc. ce au fost folosite cu alți detergenți, deoarece acest lucru poate influența modul de curățare/spălare al prezentului produs și anume: pot rămâne urme/dâre sau poate neutraliza eficiența prezentului detergent în momentul curățării.

Pentru alte scopuri decât cele prevăzute, verificați întotdeauna să nu existe probleme de inadvertențe ale produsului. Nu amestecați produsul cu alte produse. Înaintea introducerii veselei în mașina de spălat vase se recomandă curățarea vaselor de eventualele resturi.

Pentru mai multe informații referitoare la prezentul produs solicitați fișa de siguranță a produsului. Dacă este necesar, clătiți suprafața înaintea folosirii produsului, pentru a nu exista reacții neplăcute între produsul cu care a fost curățată suprafața și prezentul produs.

PROTECȚIE

Purtați echipament de protecție corespunzător (vezi fișa de siguranță a produsului).

Păstrați produsul în recipientul original închis etanș.

ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul (CE) N.1272/2008
Valabilitatea și lotul produsului sunt evidențiate pe eticheta recipientului.

PRODUCATOR

LU&MI DETERGENTI Srl

Rovereto - Italy

e-mail: info@sanidet.it

Pentru mai multe informații contactați furnizorul sau distribuitorul dvs. local

REPREZENTANT PRODUCATOR

SANIDET DISTRIBUTION S.R.L.

Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / IF /Romania

e-mail: info@sanidet.ro

IRITANTE



GHS07




Lu&Mi Detergenți Srl
Lu&Mi Detergenți S.R.L. Battista Bruno
UNIPERSONALE Legale Rappresentante
Via G. Di Vittorio, 19 - 38068 Rovereto (TN)
Tel.0464 671276 Fax 0464 667759
REA.TN 209435 - e.mail: info@luemidetargenti.com
P.IVA 02232540225

Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție precedentă !



Data ultimei actualizări: 03/05/2017

PROFESSIONAL
Sanidet[®]
PRODOTTI PROFESSIONALI E SOLUZIONI INTELLIGENTI



CID BAGNO

MAGNOLIA

Detergent anticalcar, parfumat cu efect antibacterian pentru spălarea suprafețelor delicate din băi

RO/MD - CID BAGNO MAGNOLIA - Detergent special antibacterian cu parfum de magnolie pentru îndepărtarea murdăriei calcaroase, a urmelor de săpun și a petelor de apă, fără o frecare energică, de pe toate suprafețele și obiectele sanitare care se găsesc în băi sau grupuri sanitare. Datorită conținutului de Săruri de Amoniu Quaternar garantează acțiunea antibacteriană, igienizând suprafețele curățate. Formula să specială nu deteriorează suprafețele și lasă suprafețele strălucitoare și ambientul plăcut parfumat pentru mult timp. Cid Bagno este recomandat pentru planul de curățenie și autocontrol H.A.C.C.P. Produs profesional, citiți fișa de siguranță înainte utilizării produsului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Spitale, cabinete medicale, industria agroalimentară, industria hotelieră, școli, grădinițe, azile de batrani, firme specializate de curățenie, bai publice etc. și acolo unde este nevoie de curățare și sanificare eficientă.

MOD DE UTILIZARE

Flacon concentrat 750ml

Pulverizați produsul ținând sticlă în poziție verticală de 20 cm de la suprafața de curățat.

Distribuiți produsul uniform utilizând, de preferință, un burete sau o cârpă curată, lasați să acționeze câteva secunde după care clătiți. Pentru calcar mai rezistent lăsați să acționeze câteva minute. Clătiți bine și uscați. Repetați dacă e necesar.

UTILIZARE

Pentru spălarea și întreținerea suprafețelor de pe: chiuvete, dușuri, robinete, obiecte sanitare, gresie, faianța, geamuri de duș, obiecte cromate, căzi de baie etc.

Nu folosiți pe: marmura, granit, travertino, suprafețe delicate în general.

DOZARE

Produs gata de utilizare

MOD DE AMBALARE

Ambalaj flacon phd	750 ml
Cod. vendita:	SD1930
Cod. Ean: 8032680+	391521
Bucati in cutie:	12
Cutii pe palet:	50
Cutii pe rand:	10

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	Culoare	Miros
lichid	mov	parfumat
Clasificarea pericolelor		Xi - iritant



BIODEGRADABILITATEA

Biodegradabilitatea agenților din formula produsului este de 90%, în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și ulterioare modificări Reg.259/2012. Produsul respecta normele UE 82/842 și 82/843.

ECOTOXICITATE

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE.

ATENționARI

A nu se lăsa la îndemână copiilor.
Produsul poate provoca iritații ale pielii.
În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă, iar dacă simptomele apărute persistă, consultați imediat medicul prezentând ambalajul sau etichetă.
A nu se înghiți produsul, în caz de înghițire clătiți gură, nu provocați vomă, iar dacă simptomele persistă, se recomanda consultarea imediată a medicului, prezentând ambalajul au etichetă.

RECOMANDARI

Este recomandat că în procesul de curățare/spălare să nu se folosească cârpe, bureți, mopuri, perii etc. care au fost folosite cu alți detergenți, deoarece acest lucru poate influența modul de curățare / spălare al prezentului produs și anume: pot rămâne urme/dăre sau poate neutraliza eficientă prezentului detergent în momentul curățării. Pentru alte scopuri decât cele prevăzute verificați întotdeauna să nu existe probleme de inadvertențe ale produsului.
Nu amestecați produsul cu alte produse.
Pentru mai multe informații referitoare la prezentul produs solicitați fișa de siguranță a produsului.
Dacă este necesar clătiți suprafața înaintea folosirii produsului, pentru a nu exista reacții neplăcute între produsul cu care a fost curățată suprafața și prezentul produs.

PROTECȚIE

Păstrați produsul în recipientul original închis etanș.
Se recomandă manevrarea cu atenție a recipientului, pentru nu a fi lovit, astfel se pot evita eventuale scurgeri. Depozitarea și manevrarea recipientului cu detergent se va face în conformitate cu reglementările fișei de siguranță.

ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul CE N.1272/2008
Valabilitatea și lotul produsului sunt evidențiate pe eticheta acestuia.

PRODUCATOR

LU&MI DETERGENTI Srl
Rovereto - Italy
e-mail: info@sanidet.it

Pentru mai multe informatii contactati furnizorul sau distribuitorul dvs. local

REPREZENTANT PRODUCATOR

SANIDET DISTRIBUTION S.R.L.
Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / IF /Romania
e-mail: info@sanidet.ro



Produs pentru uz profesional

IRITANT



GHS07

Lu&Mi Detergenti Srl
Lu&Mi Detergenti S.R.L. Battista Bruno
UNIPERSONALE Legale Rappresentante
Via G. Di Vittorio, 19 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 671276 Fax 0464 667759
REA TN 209435 - e-mail: info@luemidetergenti.com
P.IVA 02232540225

Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție precedentă !



Data ultimei actualizări: 11/05/2017

PROFESSIONAL
Sanidet[®]
PRODOTTI PROFESSIONALI E SOLUZIONI INTELLIGENTI

Fișa tehnică a produselor



Igienic Floor, detergent pentru suprafețe, menta și lamaie

Producător Italchimica

Detergent universal de întreținere pentru suprafețe dure. Ideal pentru toate tipurile de pardoseli lavabile rezistente la apă. Produs concentrat ușor alcalin, cu o putere de degresare excelentă, îndepărtează toate tipurile de murdărie. Are o spumare redusă și poate fi folosit cu mopul sau cu mașina de spălat pardoseli. Nu necesită clătire și nu lasă urme.

Diluți produsul în apă conform dozelor recomandate și aplicați soluția pe suprafețele de curățat cu o cârpă, cu mopul sau cu mașina de spălat pardoseli.

Dozare: 20-40 ml/L (2-4 capace la 5 litri), în funcție de gradul de murdărie.

Volum: 5kg

Super Vetri, soluție pentru curățarea geamurilor

Brand Sanidet

Soluția multifuncțională cu pH neutru se folosește pentru curățarea suprafețelor din sticlă.

Curăță eficient fără să lase urme și nu necesită clătire. Efectul antistatic.

Previne depunerea prafului și oferă strălucire.

Înainte de utilizare citiți instrucțiunile.

Se folosește în industria alimentară și agroalimentară, bucătării profesionale, sistemul Ho.Re.Ca, industria hotelieră, spitale, școli, azile de bătrâni, clădiri cu birouri, firme de catering, măcelării, patiserii, cantine, restaurante, firme specializate de curățenie etc. MOD DE UTILIZARE: Pulverizați produsul, distribuiți uniform, utilizând hârtie sau o cârpă curată. Frecați până la uscare.

Produsul este recomandat și pentru spălarea geamurilor cu rațeta. În acest caz diluați produsul 1:1 cu apă.

Cantitate: 5kg



Fișa tehnică a produselor



Crema Multi Clean

Brand Sanidet

Curăță în profunzime fără să zgăraie suprafețele, eliminând murdăria și mirosurile neplăcute.

Delicat cu pielea datorită Ph-ului său echilibrat.

Utilizare: Pentru curățarea și degresarea veselei, chiuvetelor, suprafețelor de inox, căzilor de baie, plitelor de gătit, grătarelor, suprafețelor și obiectelor în general.

Domenii de utilizare: hoteluri, restaurante, cantine, pensiuni, baruri, alimentație publică, firme specializate de curățenie, etc.

Mod de utilizare: Puneți crema direct pe suprafața murdară și frecați ușor cu partea moale a unui burete sau lavetă, după care limpeziți.

Dozare: Gata de utilizare.

Cantitate: 1000gr