

Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușa Cod 270260	WD-8L, Trade mark PROHS (Portugalia) (AT-OS S.R.L., Italia)
Specificati tehnica solicitata	Specificati tehnica oferita
<i>Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel"</i> Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 150 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu	Da, <i>Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel</i> Da, Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Da, Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților <i>/ WD8_data_sheet/ pag.1/The machine is designed open free chemical products</i> Da, Volumul camerei 165 L <i>/ WD8_data_sheet/ pag.10 Volume</i> Da, Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 <i>/ WD8_data_sheet/ pag.4 Chamber</i> Da, Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L <i>/ WD8_data_sheet/ pag.4 Chamber</i> Da, Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent <i>/ WD8_data_sheet/ pag.3/ 5-liter liquid detergent drums are placed inside the base of the machine (max. 4 drums)</i> Da, Pompa de apă, internă <i>/ WD8_data_sheet/ pag.3/ Washing pump of 0,7 Kw (400 lt/min)</i> Da, Pompa de aer, internă <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.3 Drying pump (Air pump)</i> Da, Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ da <i>/ WD8_data_sheet/ / pag. 5 drain cooling</i> Da, Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului <i>/ WD8_data_sheet/ / pag. 5 Steam condensing system</i> Da, Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor <i>/ WD8_data_sheet/ / pag. 5 Electronic control with microprocessor;</i> Da, Numărul de uși 1 unitate <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.3 One glass door with manual opening at height</i> Da, Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.4 Doors</i> Da, Iluminare internă a camerei <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.2 Washing chamber light;</i> Da, Programe de dezinfecție implicite 20 <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.3 20 standard washing programs, plus 40</i>

"Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului" Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri,să se indice codul produsului"	<i>custom- free programs, where the user can select a specific program according to his needs</i> Da, Programe care pot fi programate de către utilizator 30 <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.3 20 standard washing programs, plus 40 custom- free programs, where the user can select a specific program according to his needs</i> Da, Ecran LCD, color <i>/ WD8_data_sheet/ / pag.3 Machine easy to use and guided by a touch screen display; LCD 3,5" graphic display</i> Da, Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului <i>/ WD8_data_sheet/ Pag.6 Touch-pad keyboard with graphic display</i> Da, Limbajul interfeței și meniului rusă, engleza <i>/ WD8_data_sheet/ Pag.6 Touch-pad keyboard with graphic display</i> Da, Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție <i>/ WD8_data_sheet/ Pag.6 Instrument Washer Disinfecter</i> Da, Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului <i>/ WD8_data_sheet/ Pag.6 Instrument Washer Disinfecter</i> Da, Imprimantă termică, integrată <i>/ WD8_data_sheet/ / Pag.4 Printer</i> Da, Temperatura de uscare pina la 130 grade <i>/ WD8_data_sheet/ Pag.6 Drying / pag. 3 Drying Temperature up to 130°C</i> Da, Filtrarea aerului HEPA filtru <i>/ WD8_data_sheet/ / Pag.4 HEPA H14</i> Da, 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului <i>/ WD8_data_sheet/ / Pag.3/ 2 dosing pumps, for chemical liquids, complete of flowmeter</i> Da, 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului <i>/ WD8_data_sheet/ / Pag.3/ 2 dosing pumps, for chemical liquids, complete of flowmeter</i> Da, Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități <i>/ WD8_data_sheet/ pag. 5 Spray arm monitoring</i> Da, Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă PT1000 <i>/ WD8_data_sheet/ / pag. 3/ 2 independents PT1000 temperature sensors in the washing chamber</i> Da, Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor
---	---

	/ WD8_data_sheet/ pag. 4 Chemical products level Da, Alarmer sonore și vizuale / WD8_data_sheet/ pag.6 Alarm-check system Da, Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere / WD8_data_sheet/ pag.6 Alarm-check system Da, Alarma de finalizare a ciclului / WD8_data_sheet/ / pag.6 Alarm-check system Da, Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz / WD8_data_sheet/ / pag. 10 Accesorii și consumabile: Da, Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. <i>Mineral Expert</i> Da, Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Cod PH275 Da, Rafturi de încărcare 2 buc. Cod PH13 Da, Coșuri pentru instrumente min. 5 Cod PH215 Da, Hîrtie imprimantă 30 buc. Cod PH021 Da, Detergent, volum 5L, pentru min. 100 cicluri Cod DT011 Da, Dezinfectant, volum 5L, pentru min. 100 cicluri Cod DT013
--	--