

Anexa nr.3 la Specificatii tehnice lotul nr.20
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 din 18.06.2022

Corespunderea tuturor parametrilor **Lot nr.20 Autorefractometru Cod 170400** cerintelor solicitate:

N/o parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL
1.	Autorefractometru Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.	Da , Autorefractometru model SINGLE LTL with thermal printer, producator G2 Optic, Coreea de sud. Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.
2.	Parametru Specificație: Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15	Parametru Specificație: Da , Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15 Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica si Manualul de utilizare atasat.
3.	Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)	Da , Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0.01/ 0.12/0.25D) Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica si Manualul de utilizare atasat.
4.	Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)	Da , Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0.01/ 0.12/0.25D) Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica si Manualul de utilizare atasat.
5.	Axa 0-180° (pasul 1°)	Da , Axa 0-180° (pasul 1°) Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica si Manualul de utilizare atasat.
6.	Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1)	Da , Distanța pupilară, mm 10 – 85 cu un pas mai rafinat 0,25/1. Măsurarea distanței interpupulare: automat; manual; semi-automat. Autorefractometrul model SINGLE LTL masoara orice distanta pupilara. Dupa cum cunoasteti o măsurare medie a PD este de aproximativ 62 mm pentru femei și 64 mm pentru bărbați. Majoritatea adulților au un PD între 53 și 70. Pentru copii, măsurarea variază de obicei între 41 și 55 mm. Setarea parametrilor Autorefractometrului SINGLE LTL se face prin apăsarea butonul "MENU" și accesarea la setari. Vezi Manualul de utilizare "User Manual Single LTL" pct. 14. SETTING ON THE MENU SCREEN paginile 76 – 80 (paginile 81-85 din PDF). In tabela setarilor veti gasi parametrul "PD ADJ" (ajustarea PD). Vezi pag.2 din Catalogul prezentat la LP sintagma "Fully automatic measurement operation." Vezi Manualul de utilizare "User Manual Single LTL" pct. 11.2.1 AUTO MEASUREMENT pag.31 (pag.36 din PDF). Vezi Manualul de utilizare "User Manual Single LTL" pct. 11.5 DISPLAYING MEASUREMENT DATA pag.61 (pag.66 din PDF) unde se afiseaza datele masurarilor in tabela respectiva. Parametrul Distanța Interpupilara este afisat sub sintagma "PD".
7.	Diametru pupilar minim, mm 2,3	Da , Diametru pupilar minim, mm 2,0 Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica si Manualul de utilizare atasat.
8.	Display LCD	Da , Display LCD Touch Screen 7 ". Rezoluție 800 X 480 pixeli. Luminanță 400cd / m2. Ecran LCD inclinabil pana la 120°. Ecranul LCD permite operatorului să facă măsurări dintr-o poziție confortabilă chiar și atunci când trebuie să deschidă pleoapa pacientului. Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica si Manualul de utilizare atasat.
9.	Printer da	Da , Printer cu functie de auto-taiere Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica.
10.	Alimentare 220 V, 50 Hz	Da , Alimentare 220 V, 50 Hz Deplasarea bazei manevrata de joystic. Reglarea înălțimeii barbiei motorizată: ≥50mm; Vezi Catalogul atasat "Single LTL" cu specificatia tehnica.
11.		Alți parametri prezenti in modelul Single LTL: Curbura corneei Măsurare: Raza de curbura a corneei 5.00~10.00 mm, cu pasul 0.01 mm. Puterea de refracție a corneei ± 67.50D la 33.75D (pași 0.01 / 0.12 / 0.25D) (unde, puterea de refracție a corneei = 1,3375). Puterea de refracție astigmatică a corneei 0 D ~ ±10 D, cu pasuri 0.01 / 0.12 / 0.25D Unghiul axial astigmatic cornean ± 0° până la 180° (pași de 1°). Gama de verificare a refracției subiective: Putere de refracție

		sferică: Puterea de refracție sferică: < -18D la + 18D (pași 0,25D)
12.		Functii speciale prezente in modelul Single LTL: PK (keratometrie periferică) ILLUM (retroiluminare) MĂRIME (dimensiunea corneei / pupilei); CLBC (curba de bază a lentilelor de contact). Interfețe pentru import/export date: RS-232C (RX/TX), D-sub(Video out), RFID(Optional).

Vezi de asemenea video: <https://www.youtube.com/watch?v=w9Yhd37tOqw>

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertant: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59