

Lungime:	15,5 cm
Diametru:	Aproximativ 2,9 cm formă de picătură
Greutate:	450g
Lungimea cablului:	3 m. Nu se poate detașa
Material:	Aluminiu anodizat și oțel inoxidabil
Ciclul de lucru (o dată pe zi) cu flux de lichid:	30 secunde ON, 15 secunde OFF (3x) 3 minute ON, 30 secunde OFF (4x)

* Vitezele de funcționare pot varia în funcție de consolă, versiunea software-ului consolei și selecția lamei / frezei.

Ergo	
Piese de mână „shaver” fără butoane (D4200) și cu 2 butoane (D4240)	
Clasificare:	Clasa I (destinată conectării la consola chirurgicală clasa I). Evaluarea tipului piesei aplicate depinde de consola chirurgicală.
Protecție la pătrunderea lichidelor:	IPX0 (obișnuit)
Mod de operare:	Încărcare intermitentă
Viteza de operare: *	500 - 12.000 rpm, înainte / înapoi 500 - 4.000 cpm, Oscilant cu rotație unică sau multiplă
Cuplu (nominal):	24,7 N•cm
Lungime:	15,5 cm
Diametru:	Aproximativ 3,2 cm formă de picătură
Greutate:	548g
Lungimea cablului:	3 m. Nu se poate detașa
Material:	Aluminiu anodizat și oțel inoxidabil
Ciclul de lucru (o dată pe zi) cu flux de fluid:	30 secunde ON, 15 secunde OFF (3x) 3 minute ON, 30 secunde OFF (4x)

* Vitezele de funcționare pot varia în funcție de consolă, versiunea software-ului consolei și selecția lamei / frezei.

4.2 Cerințe de mediu ale produsului

4.2.1 Specificații tehnice de mediu

Condiții de mediu	Operare	Depozitare și transport
Temperatura:		