

Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu 2 uși		Specificația tehnică oferită
Cod	270261	WD-8, STERILMED MEDICAL ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON INSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Turcia
Descriere	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel	Da, Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel
Domeniul de utilizare	instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil	Da, instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților	obligatoriu	Da, Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților / WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Quality features/Open Free Chemical System
Volumul camerei	≥ 150 L	Da, Volumul camerei 250 L (625X680x600) / WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /WD-8
Carcasa exterioară	din oțel inoxidabil AISI 304	Da, Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304/ pag.7 STERILMED_WASHER
Camera de spălare construită	din oțel inoxidabil AISI 316L	Da, camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L/ pag. 7 STERILMED_WASHER
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent	obligatoriu	Da, Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent/ pag. 2 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Quality Features/ Expanded capacity for detergent and neutralizer
Pompa de apă, internă	obligatoriu	Da, Pompa de apă, internă/ pag. 5 STERILMED_WASHER/ Water pump
Pompa de aer, internă	obligatoriu	Da, Pompa de aer, internă/ pag. 5 STERILMED_WASHER/ air pump
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C	obligatoriu	Da, Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C/ STERILMED_WASHER/ Features&Options/Heat exchanger for drain water
Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului	obligatoriu	Da, Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului/ WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Quality features/Condenser cooling system
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor	obligatoriu	Da, Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor

		/WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Device/Control System /PLC
Numărul de uși	2 unitate	Da , Numărul de uși 2 unitate/ pag.9 <i>STERILMED_WASHER/ Double door</i>
Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil	obligatoriu	Da , Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil/ <i>WASHER & DISINFECTOR DATASHEET Temperature/Door/Automatic, double-glassed door</i>
Iluminare internă a camerei	obligatoriu	Da , Iluminare internă a camerei pag.5 <i>STERILMED_WASHER/Features&Options/I nternal light</i>
Programe de dezinfecție implicite	Min. 10	Da , Programe de dezinfecție implicite 10 pag. 1 <i>WASHER DISINFECTOR DATASHEET/</i> 10 predefined special programs are included, with the possibility to customize up to 50 programs
Programe care pot fi programate de către utilizator	Min. 30	Da , Programe care pot fi programate de către utilizator 50 / pag. 1 <i>WASHER DISINFECTOR DATASHEET/</i> 10 predefined special programs are included, with the possibility to customize up to 50 programs
Ecran LCD, color	obligatoriu	Da , Ecran LCD, color / pag. 1 <i>WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Device/ Display Type/ Color TFT, LCD</i>
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului	obligatoriu	Da , Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului / pag. 3 <i>STERILMED_WASHER/ Monitoring</i>
Limbajul interfeței și meniului	română / rusă	Da , Limbajul interfeței și meniului română / rusă pag.5 <i>STERILMED_WASHER /Multi languages menu</i>
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție	obligatoriu	Da , Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție / pag. 3 <i>STERILMED_WASHER/ Touch keys</i>
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului	obligatoriu	Da , Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului / pag. 3 <i>STERILMED_WASHER/ Touch keys</i>
Imprimantă termică, integrată	obligatoriu	Da , Imprimantă termică, integrată / pag. 3 <i>STERILMED_WASHER/ Printer</i>
Temperatura de uscare	≥ 125 grade	Da , Temperatura de uscare 125 grade pag. 1 <i>WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Drying phases (125 °C)</i>

Filtrarea aerului	HEPA filtru	Da , Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 <i>pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ HEPA Filter, H14, Particle Retention Ratio 99.99%</i>
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului	obligatoriu	Da , Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului <i>pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Detergent Dosing Pump&Neutralizing Dosing Pump</i>
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului	obligatoriu	Da , 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului <i>pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/ Dosage sensors for detergent and disinfectant</i>
Brațe rotative pentru jetul de apă	≥ 2 unități	Da , Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități <i>pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/ Water jet arms down, top and for each rack shelf pag.8 STERILMED_WASHER/ Picture rack</i>
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă	obligatoriu	Da , Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a 3 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă/ <i>pag. 2 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Temperature/ 3 x PT 100 (DIN Class A) Sensors</i>
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor	obligatoriu	Da , Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor <i>pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/ Detergent and disinfectant level indicators</i>
Alarme	sonore și vizuale	Da , Alarme sonore și vizuale/ <i>pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Warning System/ Visual and Audible</i>
Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere	obligatoriu	Da , Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere <i>pag.5 STERILMED_WASHER/Alarms</i>
Alarma de finalizare a ciclului	obligatoriu	Da , Alarma de finalizare a ciclului <i>pag.5 STERILMED_WASHER/Alarms</i>
Tensiunea de alimentare	380V, 50 Hz	Da , Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz <i>pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/Electrical Connection</i>
Accesorii și consumabile:		

Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei.	da, sa se indice modelul oferit	Da , Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. <i>Mineral Expert Premium RO-400G</i>
Suport pentru mașina de spălat	1 buc., să se indice codul produsului	Da , Suport pentru mașina de spălat 1 buc . cod 2WDT02
Rafturi de încărcare	2 buc., să se indice codul produsului	Da Troleu cu 5 rafturi de incarcare adaptabile, cod 2WDSR08
Coșuri pentru instrumente	min. 5, să se indice codul produsului	Da , Coșuri pentru instrumente 5 buc. cod W832
Hîrtie imprimantă	30 buc., să se indice codul produsului	Da , Hîrtie imprimantă 30 buc. cod W854
Detergent, volum	min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Da , Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri cod 72SW002
Dezinfectant, volum	min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Da , Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri cod 72SW003