

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1750766583490 / 21438337 din: 24.06.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Cuptor pentru ceramică

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Cuptor pentru ceramica	OP6000A	China	Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co.,Ltd	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a mesei de lucru in camerta de încălzire.(lift) Trigherul sa fie din material dur si rezistent la temperaturi mari. Programe termice ≥400. Afișarea permanentă Programul termic. Temperatura. Presiunea vid în camera de lucru(vacuum). Data, Ora. Parametrii programabili Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°. Temperatura stopării pompei de vid 201 - 1100C°. Timpul de ardere în vid de la 0 - 600 secunde. Pompa de vid Fără ulei. Adâncimea evacuării prin vid ≥20 mbar. Tensiune 220- 240V. Frecvența 50-60 Hz.	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a mesei de lucru in camerta de încălzire.(lift) Trigherul sa fie din material dur si rezistent la temperaturi mari. Programe termice 90. Afișarea permanentă Programul termic. Temperatura. Presiunea vid în camera de lucru(vacuum). Data, Ora. Parametrii programabili Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°. Temperatura stopării pompei de vid 201 - 1100C°. Timpul de ardere în vid de la 0 - 600 secunde. Pompa de vid Fără ulei. Adâncimea evacuării prin vid ≥20 mbar. Tensiune 220- 240V. Frecvența 50-60 Hz.	CE-ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4