

Anexa 16 Cuseta medicala, Model KRP, Zavet

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Cușetă medicală Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Culoarea Gri Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	Cușetă medicală Parametru Specificație Secțiuni - 2 Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Saltea fixate de carcas Dimensiune, cm - 190x58x55 cm Greutate pacient maxim, kg - 150 Culoarea Gri Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni

КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ КРП



Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КРП используется в лечебных, лечебно-диагностических медицинских учреждениях, санаториях, других оздоровительных заведениях для комфортного размещения пациентов при проведении лечебного осмотра и выполнении различных процедур.

Кушетка представляет собой разборный металлический каркас, на котором установлено мягкое ложе. Ложе кушетки состоит из двух секций: фиксированной и подвижной (подголовника). Угол наклона подголовника регулируется в диапазоне $0 \div 45^\circ$, что позволяет пациенту принять более удобное положение.

Ножки кушетки установлены на пластиковые опоры. Каркас кушетки выполнен из стальной профильной трубы 25x25мм и окрашен белой порошковой краской RAL, которая обладает антибактериальными свойствами и допускает обработку дезинфицирующими растворами. Ложе кушетки выполнено из ДСП толщиной 16мм, поролон толщиной 20мм и обтянуто искусственной кожей.

Все материалы и комплектующие, которые используются при производстве кушетки, имеют необходимые выводы и допущены для использования в производстве медицинской мебели.

Габаритные размеры кушетки, мм (ДхШхВ) 1900*580*550

Длина фиксированной секции ложе, мм 1490

Длина подвижной секции ложе (подголовника), мм 375

Угол наклона подголовника $0 \div 45^\circ$

Допустимая нагрузка, кг 150,0

Вес нетто, кг 20,0

Средний полный срок службы, лет, не менее 5

Примечание: Размеры могут иметь незначительные отклонения в зависимости от партии выпуска, которые не влияют на функциональность и назначение товара.