

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 21: Autokeratorefractometru <u>Denumirea dispozitivului :</u> Autokeratorefractometru <u>Specificatie tehnica:</u> "Puterea de refracție Măsurare:" Puterea de refracție sferică < 25D la + 22D (pași 0,12D / 0,25D) Puterea de refracție cilindrică de la ± 10D (pași 0,12D / 0,25D) Unghiul axial astigmatic ± 0° până la 180° (în trepte de 1° sau 5°) Diametru minim pupilar măsurabil ± 2 mm "Curbura corneei Măsurare:" Raza de curbura a corneei ±5,00-10,00 mm (pas 0,01 mm) Puterea de refracție a corneei ± 67.50D la 33.75D (pași 0.12D / 0.25D) (unde, puterea de refracție a corneei = 1,3375) Puterea de refracție astigmatică a corneei < ± 10D (pași 0,12D / 0,25 D) Unghiul axial astigmatic cornean ± 0° până la 180° (pași de 1° / 5°) Gama de verificare a refracției subiective: Putere de refracție sferică: Puterea de refracție sferică: < -18D la + 18D (pași 0,25D) Diagrama de testare: Diagrama de testare a vederii de la ± 0,1 la 1,2 sau de la 20/200 la 20/15, afișare grilă Afișarea diagramei: Per ansamblu, seria orizontală, schimbarea contrastului Elemente de testare: Miopie, miopie, test de orbire Gama de măsurare PD < 20mm la 85mm (pas de 0,5mm) Terminal de transport date USB (Import) / LAN (Export) Alimentare electrică 240V c.a., 50Hz	MODEL PROPUS: KR-800 + accesorii, TOPCON, Japonia. <u>Denumirea dispozitivului :</u> Autokeratorefractometru <u>Specificatie tehnica:</u> "Puterea de refracție Măsurare:" Puterea de refracție sferică < 25D la + 22D (pași 0,12D / 0,25D)-DA Puterea de refracție cilindrică de la ± 10D (pași 0,12D / 0,25D)- DA Unghiul axial astigmatic ± 0° până la 180° (în trepte de 1° sau 5°)- DA Diametru minim pupilar măsurabil ± 2 mm- DA "Curbura corneei Măsurare:" Raza de curbura a corneei ±5,00-10,00 mm (pas 0,01 mm)- DA Puterea de refracție a corneei ± 67.50D la 33.75D (pași 0.12D / 0.25D) (unde, puterea de refracție a corneei = 1,3375)- DA Puterea de refracție astigmatică a corneei < ± 10D (pași 0,12D / 0,25 D)- DA Unghiul axial astigmatic cornean ± 0° până la 180° (pași de 1° / 5°)- DA Gama de verificare a refracției subiective: Putere de refracție sferică: Puterea de refracție sferică: < -18D la + 18D (pași 0,25D)- DA Diagrama de testare: Diagrama de testare a vederii de la ± 0,1 la 1,2 sau de la 20/200 la 20/15, afișare grilă- DA Afișarea diagramei: Per ansamblu, seria orizontală, schimbarea contrastului- DA Elemente de testare: Miopie, miopie, test de orbire Gama de măsurare PD < 20mm la 85mm (pas de 0,5mm)- DA Terminal de transport date USB (Import) / LAN (Export)- DA Alimentare electrică 240V c.a., 50Hz- DA

Accesorii: Printarea rezultatului Da Suport troleu (automatizat) electric Da Certificat CE Da Manual de utilizare , Manual de service Da Ghid rapid al utilizatorului Da	<u>Accesorii:</u> Printarea rezultatului Da Suport troleu (automatizat) electric Da Certificat CE Da Manual de utilizare , Manual de service Da Ghid rapid al utilizatorului Da  Corespund
--	--