

Anexa nr.3 la Specificatii tehnice lotul nr.109
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din
15.09.2022

Coresponderea tuturor parametrilor **Lot nr.109 Lampa cu fanta Cod 170100** cerintelor solicitate:

N/o parametru	Specificarea tehnică deplină solicitată decătore autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL
1.	Lampa cu fanta Cod 170100	Da, Lampa cu fanta model S260S Slit Lamp, producator MediWorks – China. Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
2.	Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare.	Da, Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
3.	Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0 -10 minimum, ajustabilă	Parametrul Specificația Da, Sistemul de iluminare LED Lățimea fantei,mm 0-14, ajustabilă (continuu) Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
4.	Lungimea fantei, mm 0 -10 minimum, ajustabilă	Da, Lungimea fantei, mm 0-14, ajustabilă (continuu) Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
5.	Rotirea, grade 0 -90	Da, Rotirea, grade 0 -90 Unghiul rotire a fantei Slit Angle 0°~180° Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
6.	Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură	Da, Filtre: albastru, verde, absorbție de căldură, galben Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
7.	Microscopul Tipul Binocular	Da, Microscopul Tipul Binocular Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
8.	Mărire totală 10x minimum	Da, Mărire totală 10X, 16X, 25X Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
9.	Metoda de schimbare a măririi Să se indice	Da, Metoda de schimbare a măririi manuala buton rotativ în 3 pași Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
10.	Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim	Da, Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
11.	Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥100	Da, Gama de mișcare Deplasare laterală, mm 110 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Base: Lateral movement 110mm”.
12.	Deplasare în adâncime, mm ≥100	Da, Deplasare în adâncime, mm 115 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Longitudinal movement 115mm”.
13.	Deplasare în înălțime, mm ≥30	Da, Deplasare în înălțime, mm 30 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Vertical movement 30mm”.
14.	Reglare fină de la joystick, mm ≥±10	Da, Reglare fină de la joystick, mm 15 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “Fine base movement 15 mm”.
15.	Reglarea înălțimii bărbiciei, mm ≥ 70	Da, Reglarea înălțimii bărbiciei, mm 80 Vezi pag.2 (pag.3 din PDF) din Manualul de utilizare atasat “USER MANUAL Slit Lamp Microscope Model S260/S260S” sintagma “ Chin-Rest:Vertical movement 80mm ”.
16.	Alimentarea, 220 V, 50 Hz da	Da, Alimentarea, 220 V, 50 Hz Vezi Catalogul atasat “Slit Lamp Microscope S260/S260S”.
17.	Accesorii Setul standard	Da, Accesorii Setul standard
18.	Bec 2 buc.	Da, Bec 2 buc. LED bulbs

Semnat: _____
Numele, prenumele: Antonova Anna
În calitate de: Administrator
Ofertant: MedPunkt SRL mun.Chisinau,
str.N.Testemiteanu 11, of.59