



Caracteristici

Ușor, ergonomic, cu forță redusă

Afișajul citit clar pentru setarea volumului

Ușor de calibrat și întreținut cu instrumentul furnizat

Designul ajută la evitarea rănilor provocate de tulpini repetate

Calibrat în conformitate cu ISO8655. Fiecare pipetă furnizată cu certificat de test individual

Partea joasă este disponibilă pentru autoclavare

Fabricat din materiale inovatoare

Specificații

Gama de volum	Creștere	Volumul testului	Eroare sistematică maximă admisibilă (inexactitate)		Eroare aleatorie maximă permisă (imprecizie)	
			%	μL	%	μL
Pipete de volum reglabile cu un singur canal						
0,1-2,5μL	0,05μL	2,5μL	2,50%	0,0625	2,00%	0,05
		1,25μL	3,00%	0,0375	3,00%	0,0375
		0,25μL	12,00%	0,03	6,00%	0,015
0,5-10μL	0,1μL	10μL	1,00%	0,1	0,80%	0,08
		5μL	1,50%	0,075	1,50%	0,075
		1μL	2,50%	0,025	1,50%	0,015
2-20μL	0,5μL	20μL	0,90%	0,18	0,40%	0,08
		10μL	1,20%	0,12	1,00%	0,1
		2μL	3,00%	0,06	2,00%	0,04
5-50μL	0,5μL	50μL	0,60%	0,3	0,30%	0,15
		25μL	0,90%	0,225	0,60%	0,15
		5μL	2,00%	0,1	2,00%	0,1
10-100μL	1μL	100μL	0,80%	0,8	0,15%	0,15
		50μL	1,00%	0,5	0,40%	0,2
		10μL	3,00%	0,3	1,50%	0,15

20-200μL	1μL	200μL	0,60%	1.2	0,15%	0,3
		100μL	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		20μL	3,00%	0,6	1,00%	0,2
50-200μL	1μL	200μL	0,60%	1.2	0,15%	0,3
		100μL	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		50μL	1,00%	0,5	0,40%	0,2
100-1000μL	5μL	1000μL	0,60%	6	0,20%	2
		500μL	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100μL	2,00%	2	0,70%	0,7
200-1000μL	5μL	1000μL	0,60%	6	0,20%	2
		500μL	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		200μL	0,90%	1.8	0,30%	0,6
1000-5000μL	50μL	5000μL	0,50%	25	0,15%	7.5
		2500μL	0,60%	15	0,30%	7.5
		1000μL	0,70%	7	0,30%	3
2-10 ml	0,1 ml	10 ml	0,60%	60	0,20%	20
		5 ml	1,20%	60	0,30%	15
		2 ml	3,00%	60	0,60%	12
Pipete de volum reglabile pe 8 canale						
0,5-10μL	0,1μL	10μL	1,50%	0,15	1,50%	0,15
		5μL	2,50%	0,125	2,50%	0,125
		1μL	4,00%	0,04	4,00%	0,04
5-50μL	0,5μL	50μL	1,00%	0,5	0,50%	0,25
		25μL	1,50%	0,375	1,00%	0,25
		5μL	3,00%	0,15	2,00%	0,1
50-300μL	5μL	300μL	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150μL	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50μL	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Pipete de volum reglabile pe 12 canale						
0,5-10μL	0,1μL	10μL	1,50%	0,15	1,50%	0,15
		5μL	2,50%	0,125	2,50%	0,125
		1μL	4,00%	0,04	4,00%	0,04
5-50μL	0,5μL	50μL	1,00%	0,5	0,50%	0,25
		25μL	1,50%	0,375	1,00%	0,25
		5μL	3,00%	0,15	2,00%	0,1
50-300μL	5μL	300μL	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150μL	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50μL	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Pipete cu volum fix						
5μL	-	5μL	1,3%	0,065	1,2%	0,06
10μL	-	10μL	0,8%	0,08	0,8%	0,08
20μL	-	20μL	0,6%	0,12	0,5%	0,1
25μL	-	25μL	0,5%	0,125	0,3%	0,075
50μL	-	50μL	0,5%	0,25	0,3%	0,15
100μL	-	100μL	0,5%	0,5	0,3%	0,3
200μL	-	200μL	0,4%	0,8	0,2%	0,4
250μL	-	250μL	0,4%	1.0	0,2%	0,5
500μL	-	500μL	0,3%	1.5	0,2%	1.0
1000μL	-	1000μL	0,3%	3.0	0,2%	2.0
2000μL	-	2000μL	0,3%	6.0	0,15%	3.0
5000μL	-	5000μL	0,3%	15	0,15%	7.5