

la Contractul nr. _____
din „ _____ ” 20__

SPECIFICAȚIE Nr.2
(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 11	Perimetru Automat PTS 920 BY	Poland	OPTOPOL		PTS 920 BY este dotat cu o bază bogată de teste și programe de testare pentru câmpul vizual. Softul intuitiv permite crearea de programe de testare personalizate. Setările personalizate de testare pot fi stocate și accesate ulterior la un simplu click de mouse, această funcție ajutând la reducerea timpului de lucru și sporind rulați pacientilor. Testările de tip follow-up pot fi realizate cu ușurință, selectând tipul examinării de bază și pornind o nouă testare. Testarea pacientilor mai dificili este mai ușoară cu PTS 920 BY datorită funcției de pauzare a testării și reluări acestuia în viitor. În timp de rezultatele testării parțiale sunt stocate în sistem. Bol de examinare: Raza 300 mm , tip închis, ventilat Câmpul testat: 100° (160 cu fixație orizontală) Tehnica de perimetrie: Statica	

						Mărimea stimulilor: Goldmann tip III Culoarea stimulilor: Albastru, verde Intensitatea maximă a stimulilor: 1000 asb Controlul fixației: Urmare Gaze, Monitorizare blink, Monitorizare punct orb Heijl/Rakau Timpii de răspuns al pacientului: Adaptabil la viteză pacientului sau setat manual de la 0,1 la 9,9 s Iluminare de fundal: 10 asb pentru stimuli verzi, 314 asb fundal galben pentru stimuli albaștri Teste de câmp vizual: • C-24A – Central (24° cu extensie la 30° nazal) • C-30A – Central (30°) • F-50 – Full (50° în toate direcțiile) • C-22 – Central (30° în axa orizontală și 22° în axa verticală) • G-50 – Glaucom (30° cu extensie până la 50° în direcție nazală) • P-50 – Periferie (de la 30° la 50°) • M-10 – Macula (până la 10°) • E-80 – Extins (special pentru examinările auto – 50° în direcție nazală, 80° în direcție temporală) • C-30 – Rapid (până la 30°) • BDT – Test de vedere binocular pentru conducătorii auto (160° bitemporal, 100° vertical) • Utilizator (până la 50°) Strategii: • Prag, Prag rapid, Prag avansat, Screening, 3-zone, 2-zone, BSV (Binocular Single Vision), • Flicker (Critical Fusion Frequency), • BDT (Binocular Driving Test) Hartile rezultate: Deviația Hill of Vision, Deviația totală, Deviația structurală, Probabilitatea deviației totale, Probabilitatea deviației structurale, Analiza progresului, Compararea rezultatelor, Curba Bebie, Graficul mișcării pupilei, Vizualizarea 3D a rezultatelor HOV	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Conectivitate: Baza de date DICOM SCU, DICOM MWL SCU, GDT, fișiere text Interfață device: USB 2.0 Dimensiuni: 645 x 561 x 385 (L x l x A) Greutate: 11 kg Voltaaj: 100-120V/AC 50-60Hz sau 220-240V AC 50Hz	
		<i>Indicați numărul de rânduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului</i>					
		Total lot 1					
		Lotul 2					
		TOTAL					

Vinzătorul:

L.Ș.



Beneficiarul:

L.Ș.

Centrul:

L.Ș.