

Konformitätserklärung **Declaration of conformity**

Gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG vom Oktober 2007
Acc. MDD 93/42/EEC, October 2007

Wir, We

Peter Lazic GmbH
Immelmannweg 2, 78532 Tuttlingen / Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das
Declare our sole responsibility that the

PERNECZKY-ANEURYSMENCLIP-SYSTEM
PERNECZKY-ANEURYSMCLIP-SYSTEM

Beschreibung <i>Description</i>	UMDNS-Nr. <i>UMDNS-Code</i>	GMDN-Code <i>GMDN-Nr.</i>	Klasse <i>Class</i>	Regel <i>Rule</i>
Clip, Aneurysma <i>Clip, internal, aneurysm</i>	10-905	63437	III	7 (temporäre Clips), 8 (permanente Clips)

auf das sich diese Erklärung bezieht, folgender Norm oder normativen Anforderungen entsprechen:
To which this declaration relates is in conformity with the following standard or other normative standard:

den grundlegenden Anforderungen Anhang I der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG und dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang II (einschließlich Abschnitt 4) der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde durch unsere benannte Stelle, DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Str. 21, 60433 Frankfurt am Main durchgeführt und somit bringen wir unser Clips-System mit dem CE-Kennzeichen und der Kennnummer der benannten Stelle CE_{0297} in Verkehr.

Essential requirements according to annex I of European Medical Device Directive 93/42/EWG and conformity assessment procedure according to annex II (including section 4) of European Medical Device Directive 93/42/EWG. The conformity assessment procedure was realized through our notified body DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Str. 21, 60433 Frankfurt am Main and we label our clip-system with CE-mark CE_{0297} .

Ort/City: 78532 Tuttlingen

Datum/Date: 18.03.2020

Geschäftsleitung/Management

Die Konformitätserklärung ist gültig bis 2024-05-26.
Valid until 2024-05-26.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten und nachweisbar durch uns autorisierten Änderung des Produktes, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Erstellung / Ersteller	Änderung	Index:	Datei:	Freigabe:	Seite 1 von 5
25.02.1998 Sven Lazic	18.03.2020	12	03_YAPE-03-08_Konformität Pernc_v12.docx	QB/SL 18.03.2020	

In case of not authorised changes of the product, this declaration is no more valid.

Anhang Konformitätserklärung Perneczky 2 Aneurysm-Clip System®

Appendix declaration of conformity Perneczky 2 Aneurysm-Clip System®

Artikelnr.: / Article no.	Kundenreferenz / Customer item no.	Bezeichnung	Description	Regel rule	Klasse class
56.100	ST-T-F-0-35-6-TI	Standard Titanclip temporär, gefenstert, 6mm gerade, Öffnungsweite 7,4 mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium fenest. temporary 6mm straight, pressure 90g/0,88N max. opening 7,4 mm	7	III
56.102	ST-T-F-45-35-6-TI	Standard Titanclip 6mm 45° gewink. Temporär, Öffnungsweite 5,8 mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium fenest. Temporary 6mm angled 45°, pressure 90g/0,88N max. opening 5,8 mm	7	III
56.103	ST-T-45-7-TI	Standard Titanclip 7mm 45° gewink. Temporär, Öffnungsweite 4,6 mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 7mm angled 45° max. opening 4,6 mm	7	III
56.112	ST-T-F-45-35-9-TI	Standard Titanclip temporär, gef. Ø 3,5mm, 9mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 6,5mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary, fenestred Ø3,5mm, 9mm angled 45° max. opening 6,5 mm	7	III
56.113	ST-T-45-9-TI	Standard Titanclip 9mm 45° gewink. Temporär, Öffnungsweite 6,0 mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 9mm angled 45° max. opening 6,0 mm	7	III
56.114	ST-T-F-90-35-7TI	Standard Titanclip temporär, 7mm 90° gewink. Gefenstert, Öffnungsweite 5,0 mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary fenestred 7mm angled 90°, max. opening 5,0 mm, closing force 90g/0,88 N	7	III
56.144	ST-T-F-90-50-5-TI	Standard Titanclip temporär, gef. Ø 5mm, 5mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary, fenestred Ø5mm, 5mm angled 90° max. opening 5mm	7	III
56.160	ST-T-F-0-50-12-TI	Standard Titanclip temporär, gef. Ø 5mm, 12mm gerade, max. Öffnungsweite 10,3mm, Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary, fenestred Ø5mm, 12mm straight max. opening 10,3mm	7	III
56.180	MC-T-0-3-TI	Mikro Titanclip 3mm gerade, temporär Öffnungsw.3,3 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Micro Clip Titanium temporary, 3mm straight, max. opening 3,3 mm	7	III
56.182	MC-T-C-3-TI	Mikro Titanclip 3mm gebogen, temporär Öffnungsw.3,2 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Micro Clip Titanium temporary, 3mm angeled, max. opening 3,2 mm	7	III
56.190	MC-T-0-4-TI	Mikro Titanclip 4mm gerade, temporär Öffnungsw.4,0 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Micro Clip Titanium temporary, 4mm straight, max. opening 4,0 mm	7	III
56.200	MN-T-0-3-TI	Mini Titanclip 3mm gerade temporär Öffnungsweite 3,3 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip Titanium temporary, 3mm straight, max. opening 3,3 mm	7	III
56.203	ST-T-20-7-TI	Standard Titanclip 7mm 20° gewink. Temporär, Öffnungsweite 5,2 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary, 7mm angled 20°, max. opening 5,2 mm	7	III
56.210	MN-T-0-4-TI	Mini Titanclip 4mm gerade temporär Öffnungsweite 4,0 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip Titanium temporary 4mm straight max. opening 4,0 mm	7	III
56.217	MN-T-SC-3-TI	Mini Titanclip 3mm seitw. gebogen temporär, Öffnungsweite 3,0 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip titanium temporary 3mm sideward curved max. opening 3,0 mm	7	III
56.220	MN-T-0-7-TI	Mini Titanclip 7mm gerade temporär Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip Titanium temporary 7mm straight, max. opening 5,0 MM closing force 65g/0,64N	7	III
56.222	MN-T-C-7-TI	Mini Titanclip 7mm gebogen temporär Öffnungsweite 4,2 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip titanium temporary 7mm curved max. opening 4,2 mm	7	III
56.223	ST-T-20-12-TI	Standard Titanclip 12mm 20° gewink. Temporär, Öffnungsweite 8,0 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 12mm angled 20° max. opening 8,0 mm	7	III
56.226	MN-T-C-5-TI	Mini Titanclip 5mm gebogen temporär Öffnungsweite 3,8 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip titanium temporary 5mm curved max. opening 3,8 mm	7	III
56.240	ST-T-0-7-TI	Standard Titanclip 7mm gerade temporär, Öffnungsweite 6,2 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 7mm straight max. opening 6,2 mm	7	III
56.242	ST-T-C-7-TI	Standard Titanclip 7mm gebogen temporär, Öffnungsweite 6,0 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 7mm curved max. opening 6,0 mm	7	III
56.247	ST-T-SC-9-TI	Stand. Titanclip 9mm seitw. gebogen temporär, Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard clip titanium temporary 9mm sideward curved max. opening 5,0 mm	7	III
56.248	ST-T-BY-7-TI	Standard Titanclip 7mm bajonett temp Öffnungsweite 7,9 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 7mm bayonet max. opening 7,9 mm	7	III
56.250	ST-T-0-9-TI	Standard Titanclip 9mm gerade temporär Öffnungsweite 7,0 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 9mm straight max. opening 7,0 mm	7	III
56.252	ST-T-C-9-TI	Standard Titanclip 9mm gebogen temporär, Öffnungsweite 6,8 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 9mm curved max. opening 6,8 mm	7	III
56.254	ST-T-CC-9-TI	Standard Titanclip 9mm stark gebogen temporär, Öffnungsweite 6,8 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 9mm strong curved max. opening 6,8 mm	7	III
56.258	ST-T-BY-9-TI	Standard Titanclip 9mm bajonett temp Öffnungsweite 8,7 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 9mm bayonet max. opening 8,7 mm	7	III
56.259	ST-T-BY-12-TI	Standard Titanclip 12mm bajonett temp Öffnungsweite 10,3 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 12mm bayonet max. opening 10,3 mm	7	III
56.260	ST-T-0-12-TI	Standard Titanclip 12mm gerade temporär, Öffnungsweite 8,0 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 12mm straight max. opening 8,0 mm	7	III

Erstellung / Ersteller 25.02.1998 Sven Lazic	Änderung 18.03.2020	Index: 12	Datei: 03_YAPE-03-08_Konformität Pernc_v12.docx	Freigabe: QB/SL 18.03.2020	Seite 2 von 5
---	------------------------	--------------	---	-------------------------------	---------------

PHA 01 PERNECZKY 2 Aneurysm-Clip System®
YAPE-03-08 Konformitätserklärung



56.262	ST-T-C-11-TI	Standard Titanclip 11mm gebogen temporär, Öffnungsweite 7,5 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 11mm curved max. opening 7,5 mm	7	III
56.280	ST-T-O-15-TI	Standard Titanclip 15mm gerade temporär, Öffnungsweite 9,2 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 15mm straight max. opening 9,2 mm	7	III
56.282	ST-T-C-15-TI	Standard Titanclip 15mm gebogen temporär, Öffnungsweite 8,7 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 15mm curved max. opening 8,7 mm	7	III
56.284	ST-T-CC-15-TI	Standard Titanclip 15mm stark gebo. Temporär, Öffnungsweite 7,4 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 15mm strong curved max. opening 7,4 mm	7	III
56.290	ST-T-O-18-TI	Standard Titanclip 18mm gerade temporär, Öffnungsweite 12,0 mm,Schl.dr. 90g/0,88	Standard Clip titanium temporary 18mm straight max. opening 12,0 mm	7	III
56.303	MN-T-20-5-TI	Mini Titanclip 5mm 20° gewinkelt temp., Öffnungsweite 4,0 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip Titanium temporary 5mm angled 20° max. opening 4,0 mm	7	III
56.308	MN-T-45-7-TI	Mini Titanclip 7mm 45° gewinkelt temporär, Öffnungsweite 4,4 mm,Schl.dr. 65g/0,64N	Mini Clip titanium temporary 7mm angled 45° max. opening 4,4 mm	7	III
56.320	ST-T-90-8-TI	Standard Titanclip 8mm 90° gewink. Temporär, Öffnungsweite 4,5 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 8mm angled 90° max. opening 4,5 mm	7	III
56.322	ST-T-90-10-TI	Standard Titanclip 10mm 90° gewink. Temporär, Öffnungsweite 4,5 mm,Schl.dr. 90g/0,88N	Standard Clip titanium temporary 10mm angled 90° max. opening 4,5 mm	7	III
56.497	ST-F-O-20-3-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 3 mm gerade, max. Öffnungsweite 6,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø 2mm, straight 3 mm, max. Opening 6,4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.500	ST-F-O-20-6-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 6 mm gerade, max. Öffnungsweite 7,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø 2mm, straight 6 mm, max. Opening 7,4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.502	ST-F-45-20-3-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 3mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 3,8 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø2mm, 3mm angled 45°, max. Opening 3,8mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.504	ST-F-90-20-5-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 5mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø2mm; 5mm angled 90°,max Opening 5,0mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.510	ST-F-O-20-9-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 9 mm gerade, max. Öffnungsweite 8,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Stand Clip titanium permanent fenestrated Ø 2mm, straight 9 mm, max. Opening 8,4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.512	ST-F-45-20-6-TI	Standard Titanclip permanent gef.Ø 2mm, 6mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø2mm; 6mm angled 45°, max Opening 4,2mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.514	ST-F-90-20-7-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 7mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø 2mm; 7mm angled 90°,max Opening 5,0mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.520	ST-F-O-20-12-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 12 mm gerade, max. Öffnungsweite 9,6 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø 2mm, straight 12 mm, max Opening 9,6mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.522	ST-F-45-20-9-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 9mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 6,0 mm, Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø2mm; 9mm angled 45°, max Opening 6mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.532	ST-F-45-20-12-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 2mm, 12mm gewinkelt 45°, Öffnungsweite 7,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø2mm; 12mm angled 45°, max Opening 7mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.597	ST-F-O-35-3-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 3,5 mm, 3mm gerade, max. Öffnungsweite 6,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip Titanium permanent fenestrated Ø 3,5mm, straight 3 mm, max. Opening 6,4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.600	ST-F-O-35-6-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 3,5mm, 6 mm gerade, max. Öffnungsweite 7,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø 3,5mm, straight 6 mm, max. Opening 7,4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.602	ST-F-45-35-6-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø3,5mm, 6mm gewinkelt 45°, Öffnungsweite 5,8 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø3,5mm, 6mm angled 45°, max. Opening 5,8mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.603	ST-45-7-TI	Standard Titanclip 7mm 45° gewink. Permanent, Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 7mm angled 45° max. opening 4,6 mm	8	III
56.604	ST-F-90-35-5-TI	Standard Titanclip permanent gef.Ø3,5mm, 5mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium fenest. permanent fenestrated Ø3,5mm; 5mm angled 90°,max. Opening 5,0mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.610	ST-F-O-35-12-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 3,5mm, 12 mm gerade, max. Öffnungsweite 8,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø 3,5mm, straight 12 mm, max. Opening 8,4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.612	ST-F-45-35-9-TI	Standard Titanclip permanent gef.Ø3,5mm, 9mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 6,5 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø3,5mm, 9mm angled 45°, max. Opening 6,5mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.613	ST-45-9-TI	Standard Titanclip 9mm 45° gewink. Permanent Öffnungsweite 6,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 9mm angled 45° max. opening 6,0 mm	8	III
56.614	ST-F-90-35-7-TI	Standard Titanclip permanent gef.Ø3,5mm, 7 mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium fenest. permanent fenestrated Ø3,5mm; 7mm angled 90°,max. Opening 5,0mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.620	ST-F-O-35-15-TI	Standard Titanclip permanent	Standard Clip titanium permanent	8	III

Erstellung / Ersteller	Änderung	Index:	Datei:	Freigabe:	Seite 3 von 5
25.02.1998 Sven Lazic	18.03.2020	12	03_YAPE-03-08_Konformität Pernc v12.docx	QB/SL 18.03.2020	

PHA 01 PERNECZKY 2 Aneurysm-Clip System®
YAPE-03-08 Konformitätserklärung



		gefenstert Ø 3,5mm, 15 mm gerade, max. Öffnungsweite 9,6 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	fenestrated Ø 3,5mm, straight 15 mm, max. Opening 9,6mm, Closing force 150g/1,47N			
56.622	ST-F-45-35-12-TI	Standard Titanclip permanent gef.Ø3,5mm, 12mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 7,2 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip permanent fenestrated Ø3,5mm, 12mm angled 45°, max. Opening 7,2mm, Closing force 150g/1,47N	8	III	
56.623	ST-45-12-TI	Standard Titanclip 12mm 45° gewink. Permanent, Öffnungsweite 7,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 12mm angled 45° max. opening 7,0 mm	8	III	
56.637	ST-F-0-50-3-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert ø 5mm, 3mm gerade, max. Öffnungsweite 6,7 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated ø5mm, 3mm straight, max. Opening 6,7mm, Closing force 150g/1,47N	8	III	
56.640	ST-F-0-50-6-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert ø 5mm, 6mm gerade, max. Öffnungsweite 7,9 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated ø5mm, 6mm straight, max. Opening 7,9 mm, Closing force 150g/1,47N	8	III	
56.642	ST-F-45-50-6-TI	Standard Titanclip permanent gef. ø 5mm, 6mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 6,5 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø5mm, 6mm, angled 45°, max Opening 6,5mm, C. Force 150g/1,47N	8	III	
56.644	ST-F-90-50-5-TI	Standard Titanclip permanent gef. ø5mm, 5mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated ø5mm, 5mm angled 90°, max. Opening 5mm, Closing force 150g/1,47N	8	III	
56.650	ST-F-0-50-9-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert ø 5mm, 9mm gerade, max. Öffnungsweite 9,1 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated ø5mm, 9mm straight, max. Opening 9,1 mm, Closing force 150g/1,47N	8	III	
56.652	ST-F-45-50-9-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert ø5mm, 9mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 7,2 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø5mm, 9mm, angled 45°, max Opening 7,2mm, C. Force 150g/1,47N	8	III	
56.654	ST-F-90-50-7-TI	Standard Titanclip permanent gef. ø5mm, 7mm gewinkelt 90°, max. Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated ø5mm, 7mm angled 90°, max. Opening 5,0mm, Closing force 150g/1,47N	8	III	
56.660	ST-F-0-50-12-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert ø 5mm, 12mm gerade, max. Öffnungsweite 10,3 mm,Schl.dr.150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated ø5mm, 12mm straight, max. Opening 10,3 mm, Closing force 150g/1,4N	8	III	
56.662	ST-F-45-50-12-TI	Standard Titanclip permanent gef. ø5mm, 12mm gewinkelt 45°, max. Öffnungsweite 7,8 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø5mm, 12 mm, angled 45°, max Opening 7,8mm, C. Force 150g/1,47N	8	III	
56.680	MC-0-3-TI	Micro Titanclip 3mm gerade permanent Öffnungs. 3,3mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Micro Clip Titanium permanent 3mm straight, max. opening 3,3mm	8	III	
56.682	MC-C-3-TI	Mikro Titanclip 3mm gebogen, permanent, Öffnungsw. 3,2 mm,Schl.dr. 115g/1,08N	Micro Clip Titanium permanent 3mm curved max. opening 3,2 mm	8	III	
56.690	MC-0-4-TI	Micro Titanclip 4mm gerade permanent Öffnungsw. 4,0mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Micro Clip Titanium permanent 4mm straight max. opening 4,0 mm	8	III	
56.692	MC-C-5-TI	Mikro Titanclip 5mm gebogen, permanent, Öffnungsw. 3,8 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Micro Clip Titanium permanent 5mm curved max. opening 3,8 mm	8	III	
56.700	MN-0-3-TI	Mini Titanclip 3mm gerade, permanent Öffnungsw. 3,3 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 3mm straight max. opening 3,3 mm	8	III	
56.703	ST-20-7-TI	Standard Titanclip 7mm 20° gewink. Permanent, Öffnungsweite 5,2 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 7mm angled 20° max. opening 5,2 mm	8	III	
56.710	MN-0-4-TI	Mini Titanclip 4mm gerade, permanent Öffnungsweite 4,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 4mm straight max. opening 4,0 mm	8	III	
56.713	ST-20-9-TI	Standard Titanclip 9mm 20° gewink. Permanent, Öffnungsweite 7,0 mm,Schl.dr. 180g/1,75N	Standard Clip titanium permanent 9mm angled 20° max. opening 7,0 mm	8	III	
56.715	MN-SA-5-TI	Mini Titanclip 5mm seitw.gew.45° perm. Öffnungsweite 3,4 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini clip Titanium permanent 5mm sideward angled 45° max. opening 3,4 mm	8	III	
56.716	MN-SA-7-TI	Mini Titanclip 7mm seitw. gew.45° permanent, Öffnungsweite 3,5 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 7mm sideward angled 45° max. opening 3,5 mm	8	III	
56.717	MN-SC-3-TI	Mini Titanclip 3mm seitw. gebogen perm. Öffnungsweite 3,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 3mm sideward curved max. opening 3,0 mm	8	III	
56.718	MN-SC-5-TI	Mini Titanclip 5mm seitw. gebogen perm. Öffnungsweite 3,4 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 5mm sideward curved max. opening 3,4 mm	8	III	
56.719	MN-SA-3-TI	Mini Titanclip 3mm seitw.gew.45° perm. Öffnungsweite 3,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 3mm sideward angled 45° max. opening 3,0 mm	8	III	
56.720	MN-0-7-TI	Mini Titanclip 7mm gerade, permanent Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 7mm straight max. opening 5,0 mm	8	III	
56.722	MN-C-7-TI	Mini Titanclip 7mm gebogen permanent Öffnungsweite 4,4 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 7mm curved max. opening 4,4 mm	8	III	
56.723	ST-20-12-TI	Standard Titanclip 12mm 20° gewink. Permanent, Öffnungsweite 8,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 12mm angled 20° max. opening 8,0 mm	8	III	
56.726	MN-C-5-TI	Mini Titanclip 5mm gebogen permanent Öffnungsweite 3,8 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 5mm curved max. opening 3,8 mm	8	III	
56.740	ST-0-7-TI	Standard Titanclip 7mm gerade permanent, Öffnungsweite 6,2 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent 7mm straight max. opening 6,2 mm	8	III	
56.742	ST-C-7-TI	Standard Titanclip 7mm gebogen permanent, Öffnungsweite 6,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent 7mm curved max. opening 6,0 mm	8	III	
56.744	ST-CC-7-TI	Standard Titanclip 7mm stark gebo. Permanent, Öffnungsweite 6,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent 7mm strong curved max. opening 6,0 mm	8	III	
56.746	ST-SA-9-TI	Standard Titanclip 9mm seitw.gewink.perm. Öffnungsweite 5,7 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 9mm sideward angled max. opening 5,7 mm	8	III	
Erstellung / Ersteller		Änderung	Index:	Dat:	Freigabe:	Seite 4 von 5
25.02.1998 Sven Lazic		18.03.2020	12	03_YAPE-03-08_Konformität Pernc v12.docx	QB/SL 18.03.2020	

PHA 01 PERNECZKY 2 Aneurysm-Clip System®
YAPE-03-08 Konformitätserklärung



56.747	ST-SC-9-TI	Standard Titanclip 9mm seitw. gebo. Permanent, Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 9mm sideward curved max. opening 5,0 mm	8	III
56.748	ST-BY-7-TI	Standard Titanclip 7mm bajonett permanent, Öffnungsweite 7,9 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 7mm bayonet max. opening 7,9 mm	8	III
56.750	ST-O-9-TI	Standard Titanclip 9mm gerade permanent, Öffnungsweite 7,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 7mm straight max. opening 7,0 mm	8	III
56.752	ST-C-9-TI	Standard Titanclip 9mm gebogen permanent, Öffnungsweite 6,8 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 9mm curved max. opening 6,8 mm	8	III
56.754	ST-CC-9-TI	Standard Titanclip 9mm stark gebo. perm. Öffnungsweite 6,1 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 9mm strong curved max. opening 6,1 mm	8	III
56.758	ST-BY-9-TI	Standard Titanclip 9mm bajonett permanent, Öffnungsweite 8,7 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 9mm bayonet max. opening 8,7 mm	8	III
56.759	ST-BY-12-TI	Standard Titanclip 12mm bajonett permanent, Öffnungsweite 10,3 mm,Schl.dr.180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 12mm bayonet max. opening 10,3 mm	8	III
56.760	ST-O-12-TI	Standard Titanclip 12mm gerade permanent, Öffnungsweite 8,0 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium 12mm straight max. opening 8,0 mm	8	III
56.762	ST-C-11-TI	Standard Titanclip 11mm gebogen permanent, Öffnungsweite 7,5 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 11mm curved max. opening 7,5 mm	8	III
56.764	ST-CC-11-TI	Standard Titanclip 11mm stark gebo. Permanent, Öffnungsweite 7,5 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 11mm strong curved max. opening 7,5 mm	8	III
56.780	ST-O-15-TI	Standard Titanclip 15mm gerade permanent, Öffnungsweite 9,2 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 15mm straight max. opening 9,2 mm	8	III
56.782	ST-C-15-TI	Standard Titanclip 15mm gebogen permanent, Öffnungsweite 8,7 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 15mm curved max. opening 8,7 mm	8	III
56.784	ST-CC-15-TI	Standard Titanclip 15mm stark gebo. Permanent, Öffnungsweite 7,4 mm,Schl.dr.180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 15mm strong curved max. opening 7,4 mm	8	III
56.790	ST-O-18-TI	Standard Titanclip 18mm gerade permanent, Öffnungsweite 11,0 mm,Schl.dr.180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 18mm straight max. opening 11,0 mm	8	III
56.797	ST-BY-15-TI	Standard Titanclip 15mm bajonett permanent, Öffnungsweite 12,0 mm,Schl.dr.180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 15mm bayonet max. opening 12,0 mm	8	III
56.801	MN-20-3-TI	Mini Titanclip 3mm 20° gewinkelt perm. Öffnungsweite 3,3 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 3mm angled 20° max. opening 3,3 mm	8	III
56.802	MN-20-4-TI	Mini Titanclip 4mm 20° gewinkelt perm., Öffnungsweite 3,6 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 4mm angled 20° max. opening 3,6 mm	8	III
56.803	MN-20-5-TI	Mini Titanclip 5mm 20° gewinkelt perm., Öffnungsweite 4,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 5mm angled 20° max. opening 4,0 mm	8	III
56.804	MN-20-7-TI	Mini Titanclip 7mm 20° gewinkelt perm., Öffnungsweite 5,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 7mm angled 20° max. opening 5,0 mm	8	III
56.805	MN-45-3-TI	Mini Titanclip 3mm 45° gewinkelt perm., Öffnungsweite 3,0 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 3mm angled 45° max. opening 3,0 mm	8	III
56.806	MN-45-4-TI	Mini Titanclip 4mm 45° gewinkelt perm., Öffnungsweite 3,3 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 4mm angled 45° max. opening 3,3 mm	8	III
56.807	MN-45-5-TI	Mini Titanclip 5mm 45° gewinkelt perm., Öffnungsweite 3,6 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 5mm angled 45° max. opening 3,6 mm	8	III
56.808	MN-45-7-TI	Mini Titanclip 7mm gewinkelt perm. Öffnungsweite 4,4 mm,Schl.dr. 110g/1,08N	Mini Clip Titanium permanent 7mm angled 45° max. opening 4,4 mm	8	III
56.819	ST-90-5-TI	Standard Titanclip 5mm 90° gewink. Permanent, Öffnungsweite 4,5 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 5mm angled 90° max. opening 4,5 mm	8	III
56.820	ST-90-8-TI	Standard Titanclip 8mm 90° gewink. Permanent, Öffnungsweite 4,5 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 8mm angled 90° max. opening 4,5 mm	8	III
56.822	ST-90-10-TI	Standard Titanclip 10mm 90° gewink. Permanent, Öffnungsweite 4,5 mm,Schl.dr. 180g/1,77N	Standard Clip titanium permanent 10mm angled 90° max. opening 4,5 mm	8	III
56.902	ST-F-45-35-3-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 3,5mm, 3 mm, gewinkelt 45°, Öffnungsweite 4,0 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø3,5mm, 3mm angled 45°, max. Opening 4mm, Closing force 150g/1,47N	8	III
56.942	ST-F-45-50-3-TI	Standard Titanclip permanent gefenstert Ø 5mm, 3 mm, gewinkelt 45°, Öffnungsweite 5,4 mm,Schl.dr. 150g/1,47N	Standard Clip titanium permanent fenestrated Ø5mm, 3 mm, angled 45°, max Opening 5,4mm, C. Force 150g/1,47N	8	III

Erstellung / Ersteller	Änderung	Index:	Datei:	Freigabe:	Seite 5 von 5
25.02.1998 Sven Lazic	18.03.2020	12	03_YAPE-03-08_Konformität Pernc v12.docx	QB/SL 18.03.2020	