



华诚医疗
HUACHENG MEDICAL



华诚医疗
HUACHENG MEDICAL

金华市华诚医疗器械有限公司
Jinhua HuaCheng Medical Appliance Co.,Ltd.

地址：金华市金东工业园庆余路186号 邮编：321002
电话：0579-82922658 传真：0579-82922665
手机：15057938638 网址：www.hcmedical.cn
邮箱：panl@hcmedical.cn

Address: No.186 QingYu Road, JinDong Industrial Park,
JinHua City, ZheJiang, China
Tel: +86-0579-82922658 Fax: +86-0579-82922665
Mobile: (+86) 15057938638 Web: www.hcmedical.cn
E-mail: panl@hcmedical.cn

一次性使用医用耗材
Disposable medical consumables



产品手册
CATALOGUE



金华市华诚医疗器械有限公司
JINHUA HUACHENG MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD.

A 公司简介 About us

浙江省金华市华诚医疗器械有限公司，地处浙江中部城市金华。公司创建于2013年，系金华市医疗器械重点企业，获准生产第二类6825医用高频仪器设备，第二类6864医用卫生材料及敷料生产及销售。


公司主导产品为一次性手术电极（亦称：电刀笔、电刀头、电刀柄），一次中性电极（亦称：负极板）。产品注册商标“诚光”牌。公司前身华通医疗器械有限公司于1995年试产，在医用高频仪器设备领域具有超过20年的生产经验。本公司的手术电极，中性电极产品制作精良，质量可靠，品种齐全，能配用各类高频主机，可供外科、妇科、脑外科、美容科等各专业科室使用，在市场及客户群中有着广泛而优秀的美誉。

公司秉承着以保证产品质量为生命线，以守护病患健康为己任的信念。不断发展创新，为成为世界知名医疗器械品牌而努力奋斗。


Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd. is located in Jinhua, the central city of Zhejiang, which was established in 2013. It is the a leading medical equipment specialist company in Jinhua City, and the company with permission to produce classII of 6825 medical high-frequency equipments, produce and sell classII of 6864 medical health materials and dressings.

Main products of the company are Disposable Electrosurgical Pencil (also known as surgical electrode), disposable Grounding pad . The registered trademark of our products is "Chengguang" brand. The company formerly known as Huatong Medical Appliance Co., Ltd. and trial produced in 1995, which has over 20 years experience in the field of medical high-frequency equipment. The Electrosurgical Pencil and Grounding pad of our company is sophisticated, quality reliable and various kinds, which is suitable for various types of high frequency host and for surgery, gynecology, neurosurgery, cosmetology department and other professional departments. It receives wide and excellent reputation in the market and among customers.

Adhering to the faith of ensure product quality as the lifeline, guard the patients health as own responsibility, our company seeks continuous development and innovation and strives to be a world-renowned brand of medical devices.



手术电极注册证



中性电极（负极板）注册证



流线性一次性手术电极
ZL2015 3 0049417.2



环保型一次性手术电极
ZL2014 2 0505842.8



欧盟CE证书



ISO13485证书



美国FDA证书



美国FDA证书

系列 I：普外科手控手术电极

专利号（Patent No.）：ZL2015 3 0049417.2



► HC-EP1-A型一次性手术电极

刀身流线型设计，具有更为舒适的握感。
刀头：标配70mm刀头，根据手术需要可更换直径2.36mm的任意刀头
缆线：缆线长度3m，美标Valleylab插座
颜色：蓝色
按钮：椭圆型
消毒：环氧乙烷消毒，一次性使用
包装：单独PVC内袋，纸塑袋外袋双层包装

► HC-EP1-A: Disposable Electrosurgical Pencil

Electrodes : Standard Configuration 70mm Blade Electrodes / Can change all $\Phi=2.36\text{mm}$ Electrodes
Cable : Cable Length 3m / USA Standard socket: Valleylab
Colour : Blue only
Button : Elliptic
Sterilize : EO Sterilize and Disposable
Packaging : Single packaging



► HC-EP1-B型一次性手术电极

刀头：标配70mm刀头，根据手术需要可更换直径2.36mm的任意刀头
缆线：缆线长度3m，美标Valleylab插座
颜色：蓝色/白色
按钮：圆型
消毒：环氧乙烷消毒，一次性使用
包装：单独PVC内袋，纸塑袋外袋双层包装

► HC-EP1-B: Disposable Electrosurgical Pencil

Electrodes : Standard Configuration 70mm Blade Electrodes / Can change all $\Phi=2.36\text{mm}$ Electrodes
Cable : Cable Length 3m / USA Standard socket: Valleylab
Colour : Blue or White
Button : Circle
Sterilize : EO Sterilize and Disposable
Packaging : Single packaging



► HC-EP1-C型一次性手术电极

刀头：标配70mm刀头，根据手术需要可更换直径2.36mm的任意刀头
缆线：缆线长度3m，美标Valleylab插座
颜色：白色
按钮：翘板式
消毒：环氧乙烷消毒，一次性使用
包装：单独PVC内袋，纸塑袋外袋双层包装

► HC-EP1-C: Disposable Electrosurgical Pencil

Electrodes : Standard Configuration 70mm Blade Electrodes / Can change all $\Phi=2.36\text{mm}$ Electrodes
Cable : Cable Length 3m / USA Standard socket: Valleylab
Colour : White only
Button : Rocker
Sterilize : EO Sterilize and Disposable
Packaging : Single packaging

系列 II：普外科脚控手术电极



► HC-EP2-A型一次性脚控手术电极

刀头：标配70mm刀头，根据手术需要可更换直径2.36mm的任意刀头
缆线：缆线长度3m，直径6.30mm麦克风式插座
颜色：蓝色
消毒：环氧乙烷消毒，一次性使用
包装：单独PVC内袋，纸塑袋外袋双层包装

► HC-EP2-A: Foot Control Disposable Electrosurgical Pencil

Electrodes : Standard Configuration 70mm Blade Electrodes / Can change all $\Phi=2.36\text{mm}$ Electrodes
Cable : Cable Length 3m / Socket: $\Phi=6.30\text{mm}$ Microphone Style
Colour : Blue only
Sterilize : EO Sterilize and Disposable
Packaging : Single packaging



► HC-EP2-B型一次性脚控手术电极

刀头：标配70mm刀头，根据手术需要可更换直径2.36mm的任意刀头
缆线：缆线长度3m，直径4.00mm单针插座
颜色：蓝色
消毒：环氧乙烷消毒，一次性使用
包装：单独PVC内袋，纸塑袋外袋双层包装

► HC-EP2-B: Foot Control Disposable Electrosurgical Pencil

Electrodes : Standard Configuration 70mm Blade Electrodes / Can change all $\Phi=2.36\text{mm}$ Electrodes
Cable : Cable Length 3m / Socket: $\Phi=4.00\text{mm}$ Pin style
Colour : Blue only
Sterilize : EO Sterilize and Disposable
Packaging : Single packaging

系列 III：带吸引功能手术电极




► HC-EP3-A型一次性手术电极（带吸引功能）

缆线：缆线长度3m，美标Valleylab插座
吸引管长度：20cm-3m
颜色：白色
按钮：椭圆型
消毒：环氧乙烷消毒，一次性使用
包装：单独PVC内袋，纸塑袋外袋双层包装
功能：吸烟、吸液双重功能，使用电切、电凝功能时刀头伸出吸引管，使用吸引功能时，刀头缩入吸引管内。

► HC-EP1-A: Disposable Smoke Evacuation Pencil


Cable : Cable Length 3m / USA Standard socket: Valleylab
Suction tube : 20cm-3m
Colour : White only
Button : Elliptic
Sterilize : EO Sterilize and Disposable
Packaging : Single packaging

手术电极配套刀头




- **HC-EPP1-A: 普外科扁型刀头 (电极)**
形状: 扁形
直径: 2.36mm
长度: 25mm ~ 200mm
刀体材质: 不锈钢
绝缘层材质: PVC塑封/热缩管
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用
包装: 可根据客户需求调整
- **HC-EPP1-A: Blade Electrodes**
Shape: Blade
Diameter: 2.36mm
Length: 25mm ~ 200mm
Tip material: Stainless Steel
Insulator material: PVC / Heat shrink tubing
Sterilize: EO Sterilize and Disposable
Packaging: Single packaging

- **HC-EPP1-AT: 普外科扁型特氟龙不沾刀头 (电极)**
形状: 扁形
直径: 2.36mm
长度: 25mm ~ 200mm
刀体材质: 不锈钢, 外镀特氟龙涂层
绝缘层材质: PVC塑封/热缩管
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用
包装: 可根据客户需求调整
- **HC-EPP1-AT: Non-stick Blade Electrodes (Teflon)**
Shape: Blade
Diameter: 2.36mm
Length: 25mm ~ 200mm
Tip material: Stainless Steel and Cladding Teflon
Insulator material: PVC / Heat shrink tubing
Sterilize: EO Sterilize and Disposable
Packaging: Single packaging



- **HC-EPP1-B: 针尖型刀头 (电极)**
形状: 针形
直径: 2.36mm
长度: 25mm ~ 200mm
刀体材质: 不锈钢
绝缘层材质: PVC塑封/热缩管
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用
包装: 可根据客户需求调整
- **HC-EPP1-B: Needle Electrodes**
Shape: Needle
Diameter: 2.36mm
Length: 25mm ~ 200mm
Tip material: Stainless Steel
Insulator material: PVC / Heat shrink tubing
Sterilize: EO Sterilize and Disposable
Packaging: Single packaging


- **HC-EPP1-BT: 针尖型特氟龙不沾刀头 (电极)**
形状: 针形
直径: 2.36mm
长度: 25mm ~ 200mm
刀体材质: 不锈钢, 外镀特氟龙涂层
绝缘层材质: PVC塑封/热缩管
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用
包装: 可根据客户需求调整
- **HC-EPP1-BT: Non-stick Needle Electrodes (Teflon)**
Shape: Needle
Diameter: 2.36mm
Length: 25mm ~ 200mm
Tip material: Stainless Steel and Cladding Teflon
Insulator material: PVC / Heat shrink tubing
Sterilize: EO Sterilize and Disposable
Packaging: Single packaging



- **HC-EPP1-C: 球型刀头 (电极)**
形状: 球形
杆体直径: 2.36mm
球体直径: 3 ~ 6mm
长度: 25mm ~ 200mm
刀体材质: 不锈钢
绝缘层材质: PVC塑封/热缩管
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用
包装: 可根据客户需求调整
- **HC-EPP1-C: Ball Electrodes**
Shape: Ball
Pole Diameter: 2.36mm
Ball Diameter: 3 ~ 6mm
Length: 25mm ~ 200mm
Tip material: Stainless Steel
Insulator material: PVC / Heat shrink tubing
Sterilize: EO Sterilize and Disposable
Packaging: Single packaging


- **HC-EPP1-CT: 球型特氟龙不沾刀头 (电极)**
形状: 球形
杆体直径: 2.36mm
球体直径: 3 ~ 6mm
长度: 25mm ~ 200mm
刀体材质: 不锈钢, 外镀特氟龙涂层
绝缘层材质: PVC塑封/热缩管
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用
包装: 可根据客户需求调整
- **HC-EPP1-CT: Non-stick Ball Electrodes (Teflon)**
Shape: Ball
Pole Diameter: 2.36mm
Ball Diameter: 3 ~ 6mm
Length: 25mm ~ 200mm
Tip material: Stainless Steel and Cladding Teflon
Insulator material: PVC / Heat shrink tubing
Sterilize: EO Sterilize and Disposable
Packaging: Single packaging

LOOP钨丝电极




- **HC-EPP4-A: 环形Loop钨丝刀头**
刀头形状: 环形
环形刀头规格: 10mm(宽)x5mm (长) 刀杆直径: 2.36mm
10mm(宽)x10mm (长) 长度: 130mm
15mm(宽)x15mm (长) 刀体材质: 不锈钢/钨丝
20mm(宽)x15mm (长) 绝缘层材质: PVC塑封
20mm(宽)x20mm (长) 消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用

- **HC-EPP4-A: Disposable Loop Electrode (Annular Type)**
Tip Shape: Annular
Annular Tip Shape: 10mm(W)x5mm(L) Diameter:2.36mm
10mm(W)x10mm(L) Length:130mm
15mm(W)x15mm(L) Tip material:Stainless Steel/ Tungsten Filament
20mm(W)x15mm(L) Insulator material:PVC
20mm(W)x20mm(L) Sterilize:EO Sterilize and Disposable




- **HC-EPP4-B: 方形Loop钨丝刀头**
刀头形状: 方形
方形刀头规格: 10mm(宽)x5mm (长) 刀杆直径: 2.36mm
10mm(宽)x10mm (长) 长度: 130mm
15mm(宽)x15mm (长) 刀体材质: 不锈钢/钨丝
20mm(宽)x15mm (长) 绝缘层材质: PVC塑封
20mm(宽)x20mm (长) 消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用

- **HC-EPP4-B: Disposable Loop Electrode (Square Type)**
Tip Shape: Square
Square Tip Shape: 10mm(W)x5mm(L) Diameter:2.36mm
10mm(W)x10mm(L) Length:130mm
15mm(W)x15mm(L) Tip material:Stainless Steel/ Tungsten Filament
20mm(W)x15mm(L) Insulator material:PVC
20mm(W)x20mm(L) Sterilize:EO Sterilize and Disposable



- **HC-EPP4-C: 旗形Loop钨丝刀头**
刀头形状: 旗形
旗形刀头规格: 15mm(宽)x10mm (长) 刀杆直径: 2.36mm
15mm(宽)x12mm (长) 长度: 130mm
20mm(宽)x15mm (长) 刀体材质: 不锈钢/钨丝
绝缘层材质: PVC塑封
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用

- **HC-EPP4-C: Disposable Loop Electrode (Flag Type)**
Tip Shape: Flag
Flag Tip Shape: 15mm(W)x10mm(L) Diameter:2.36mm
15mm(W)x12mm(L) Length:130mm
20mm(W)x15mm(L) Tip material:Stainless Steel/ Tungsten Filament
Insulator material:PVC
Sterilize:EO Sterilize and Disposable



- **HC-EPP4-D: B形Loop钨丝刀头**
刀头形状: B形
B形刀头规格: 15mm(宽)x10mm (长) 刀杆直径: 2.36mm
15mm(宽)x12mm (长) 长度: 130mm
20mm(宽)x15mm (长) 刀体材质: 不锈钢/钨丝
绝缘层材质: PVC塑封
消毒: 环氧乙烷消毒, 一次性使用

- **HC-EPP4-D: Disposable Loop Electrode (B Type)**
Tip Shape: B
B Tip Shape: 15mm(W)x10mm(L) Diameter:2.36mm
15mm(W)x12mm(L) Length:130mm
20mm(W)x15mm(L) Tip material:Stainless Steel/ Tungsten Filament
Insulator material:PVC
Sterilize:EO Sterilize and Disposable

手术电极保护刀筒



► **HC-EPP2-A: 保护刀筒**

功能：术中放置手术电极，防止误操作烫伤病人
材质：PVC

► **HC-EPP2-A: ES Pencil Holster**

Function: Place ES Pencil and Prevent burns
Material: PVC

手术电极刀头清洁片



► **HC-EPP3-A: 清洁片**

功能：清洁刀头
尺寸：50mm x 50mm
包装：单独纸塑袋包装

► **HC-EPP3-A: Tip Cleaner**

Function: Clean Electrodes
Size: 50mm x 50mm
Packaging: Single packaging




► **HC-EPP3-B: 清洁片**


功能：清洁刀头
尺寸：50mm x 25mm
包装：单独纸塑袋包装

► **HC-EPP3-B: Tip Cleaner**

Function: Clean Electrodes
Size: 50mm x 25mm
Packaging: Single packaging



Disposable Skin Stapler
Mode: HC-PFA-35W



Disposable Skin Stapler
Mode: HC-PFB-35W

★ **New design, No jamming nail**



Skin Stapler Remove

适用手术

供创伤及手术切口的表层皮肤缝合用

APPLICABLE OPERATION

Apply to the suture of outer skin for traumas and operative incisions.

产品特点

- 流线型手柄设计，操作更舒适简易、方便
- 皮肤缝合伤口愈合小，避免传统线缝合后再次拆线带来的痛苦
- 缝合钉型顺畅，缝合准确、安全，缝合后伤口美观平整，愈合后疤痕细小整齐。
- 极大的节约了缝合时间，同时尽可能的减少患者的痛苦。
- 无菌医疗产品，一次性使用，清洁安全高效，使用范围广。

PRODUCT CHARACTERISTICS

- Streamlined handle design makes operation comfortable,easy and convenient;
- The wound will heal after the suture,avoiding removing stitches after the traditional stitching;
- The suture is smooth,accurate and safe; the sutured wound presents nice and plain;after healing,little and neat scar will be left;
- Greatly reduce the suture time and patients' pain;
- The disposable sterile medical products are clean,safe and effective with a wide range of application.

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号规格 Product Model	缝合钉成型后尺寸 (mm) Width*Height (mm) of the nail after forming	钛钉数 (个) Number of titanium Nail (pcs)
HC-PFA(B)-15R	5.5X3.5	15
HC-PFA(B)-15W	7.0X4.5	15
HC-PFA(B)-25R	5.5X3.5	25
HC-PFA(B)-25W	7.0X4.5	25
HC-PFA(B)-35R	5.5X3.5	35
HC-PFA(B)-35W	7.0X4.5	35
HC-PFA(B)-45R	5.5X3.5	45
HC-PFA(B)-45W	7.0X4.5	45
HC-PFA(B)-55R	5.5X3.5	55
HC-PFA(B)-55W	7.0X4.5	55

系列 I：成人用中性电极（负极板）




- **HC-NE1-1A型 成人单极中性电极（负极板）**
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE1-1A: Monopole Grounding Pad for Adult**
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag




- **HC-NE1-2A型 成人双极中性电极（负极板）**
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE1-2A: Bipolar Grounding Pad for Adult**
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE1-1B型 成人单极带线中性电极（负极板）**
缆线：缆线长度3m
接口：美标Valleylab接口/直径6.30mm麦克风接口
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE1-1B: Monopole Grounding Pad for Adult(With cable)**
Cable: Cable Length 3m
Socket: USA Standard Valleylab Socket or $\Phi=6.30\text{mm}$ Microphone Style Socket
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE1-2B型 成人双极带线中性电极（负极板）**
缆线：缆线长度3m
接口：美标Valleylab接口
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE1-2B: Bipolar Grounding Pad for Adult(With cable)**
Cable: Cable Length 3m
Socket: USA Standard Valleylab Socket
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag

系列 II：儿童用中性电极（负极板）




- **HC-NE2-1A型 儿童单极中性电极（负极板）**
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE1-1A: Monopole Grounding Pad for Child**
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag




- **HC-NE2-2A型 儿童双极中性电极（负极板）**
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE2-2A: Bipolar Grounding Pad for Child**
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE2-1B型 儿童单极带线中性电极（负极板）**
缆线：缆线长度3m
接口：美标Valleylab接口/直径6.30mm麦克风接口
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE2-1B: Monopole Grounding Pad for Child(With cable)**
Cable: Cable Length 3m
Socket: USA Standard Valleylab Socket or $\Phi=6.30\text{mm}$ Microphone Style Socket
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE2-2B型 儿童双极带线中性电极（负极板）**
缆线：缆线长度3m
接口：美标Valleylab接口
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE2-2B: Bipolar Grounding Pad for Child (With cable)**
Cable: Cable Length 3m
Socket: USA Standard Valleylab Socket
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag

系列 III：婴儿用中性电极（负极板）




- **HC-NE3-1A型 婴儿单极中性电极（负极板）**
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE2-1A: Monopole Grounding Pad for Baby**
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE3-2A型 婴儿双极中性电极（负极板）**
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE2-2A: Bipolar Grounding Pad for Baby**
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE3-1B型 婴儿单极带线中性电极（负极板）**
缆线：缆线长度3m
接口：美标Valleylab接口/直径6.30mm麦克风接口
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE3-1B: Monopole Grounding Pad for Baby(With cable)**
Cable: Cable Length 3m
Socket: USA Standard Valleylab Socket or $\Phi=6.30\text{mm}$ Microphone Style Socket
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-NE3-2B型 婴儿双极带线中性电极（负极板）**
缆线：缆线长度3m
接口：美标Valleylab接口
包装：单独铝箔袋外袋包装

- **HC-NE3-2B: Bipolar Grounding Pad for Baby(With cable)**
Cable: Cable Length 3m
Socket: USA Standard Valleylab Socket
Packaging: Single packaging with aluminum plastic bag



- **HC-L1-40型 单极中性电极（负极板）连线**
 缆线：缆线长度3m
 插口：直径4.00mm单针插口
 包装：单独PVC外袋包装
- **HC-L1-40: Cable for Monopole Grounding Pad**
 Cable: Cable Length 3m
 Socket: $\Phi=4.00\text{mm}$ Pin Style
 Packaging: Single package with PVC bag



- **HC-L1-63型 单极中性电极（负极板）连线**
 缆线：缆线长度3m
 插口：直径6.30mm麦克风式插口
 包装：单独PVC外袋包装
- **HC-L1-63: Cable for Monopole Grounding Pad**
 Cable: Cable Length 3m
 Socket: $\Phi=6.30\text{mm}$ Microphone Style
 Packaging: Single package with PVC bag




- **HC-L2型 双极中性电极（负极板）连线**
 缆线：缆线长度3m
 插口：美标Valleylab插口
 包装：单独PVC外袋包装
- **HC-L2: Cable for Bipolar Grounding Pad**
 Cable: Cable Length 3m
 Socket: USA Standard Valleylab Socket
 Packaging: Single package with PVC bag



- **HC-L3-A型 双极镊子连线**
 缆线：缆线长度3m
 插口：美标插口
 包装：单独PVC外袋包装
- **HC-L3-A: Cable for Bipolar Forceps**
 Cable: Cable Length 3m
 Socket: USA Standard Socket
 Packaging: Single package with PVC bag




- **HC-ECG-A**
 规格：47x48mm
 胶体：固态导电胶
 背衬：水刺无纺布
- size: 47x48mm
 glue: solid glue
 backing: Non-woven fabric/Foam



- **HC-ECG-B**
 规格： $\phi 30 \times 36\text{mm}$
 胶体：固态导电胶
 背衬：泡棉
- size: $\phi 30 \times 36\text{mm}$
 glue: solid glue
 backing: Non-woven fabric/Foam



- **HC-ECG-C**
 规格： $\phi 55\text{mm}$
 胶体：固态导电胶
 背衬：水刺无纺布
- size: $\phi 55\text{mm}$
 glue: solid glue
 backing: Non-woven fabric/Foam



- **HC-ECG-D**
 规格：52x40mm
 胶体：固态导电胶
 背衬：水刺无纺布
- size: 52x40mm
 glue: solid glue
 backing: Non-woven fabric/Foam




- **HC-ECG-E**
 规格：42x24mm
 胶体：固态导电胶
 背衬：泡棉
- size: 42x24mm
 glue: solid glue
 backing: Non-woven fabric/Foam




- **HC-ECG-F**
 规格： $\phi 25\text{mm}$
 胶体：固态导电胶
 背衬：水刺无纺布
 儿童使用
- size: $\phi 25\text{mm}$
 glue: solid glue
 backing: Non-woven fabric/Foam
 use for child

规格 (Mode)	片/袋 (Pcs/bag)	片/箱 (Pcs/carton)	外箱尺寸 (长x宽x高mm) Carton size (mm)
HC-ECG-A	50	1000	320 x 220 x 220
HC-ECG-B	50	1000	280 x 220 x 220
HC-ECG-C	50	1000	320 x 220 x 220
HC-ECG-D/F	50	1000	280 x 220 x 220
HC-ECG-E	50	1000	280 x 220 x 220

使用性质 (Use for)	型 号 (Mode)	特 点 (Characteristic)
长期监护 Long term care	HC-ECG-A HC-ECG-C HC-ECG-D	透气性较好，可以洗澡 Good air permeability, you can take a bath
手术监护 Operation monitoring	HC-ECG-B HC-ECG-E	泡棉材料，隔绝液体 Foam material, isolating liquid
运动监护 Exercise monitoring	HC-ECG-B	延伸性较好，适于运动 It has good extensibility and is suitable for sports
动态监护 Dynamic monitoring	HC-ECG-A HC-ECG-C HC-ECG-D	有延伸性，舒适度好 It's extensible and comfortable



Type: Round



Type: Rectanglar



Type: Butterfly shape




Type: Gourd shape




Type: Elliptical




Type: Sector




Picture1-round




Picture2-Rectangular




Picture3-Elliptical



Picture4-Gourd shape



Picture5-Butterfly shape



Picture6-Saddle shape

Type	Model	Diameter, ϕ		Length		Width		Thickness		Diameter, ϕ
		Diameter	Tolerance	L	Tolerance	Diameter	Tolerance	L	Tolerance	
Round	20	20	± 1	---	---	---	---	1.8	± 0.3	Plug in or Button type
	32	32	± 1							
	40	40	± 1							
	50	50	± 1							
	70	70	± 1							
Rectangular	30×10	---	---	30	± 1	10	± 1			
	45×45			45	± 1	45	± 1			
	40×40			40	± 1	40	± 1			
	45×90			45	± 1	90	± 1			
	50×50			50	± 1	50	± 1			
	50×80			50	± 1	80	± 1			
	50×90			50	± 1	90	± 1			
	50×130			50	± 1	130	± 1			
	60×90			60	± 1	90	± 1			
	80×130			80	± 1	130	± 1			
Elliptical	50×120	---	---	50	± 1	120	± 1			
	100×240			100	± 1	240	± 1			
Gourd shape	85×50	---	---	85	± 1	48	± 1			
	170×100			170	± 1	100	± 1			
Butterfly shape	55×75	---	---	55	± 1	75	± 1			
	95×165			95	± 1	165	± 1			
Saddle shape	138×45	---	---	138	± 1	45	± 1			