

Anexa nr. 2
La Formularul F4.1

			UHI-4, Olympus	
9	Insuflator CO2	1 unitate	Debit de insuflare- 20-35 l Evacuare automată a fumului Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) Reglare debit de insuflare Domeniu debit de insuflare de la 0,5 până la 35 l/min. Reglare continuă Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic Alarmă la lipsa gazului de insuflare Taste de comandă cu protecție la umezeală Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune Să permită alimentarea cu gaz atât de la tub de înaltă presiune direct, fără regulator, cât și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune	de la <45L/min Da Da Da Da 0.1-45L/min Da Da, 1 set Da Da Da Da