

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1704296453153 din 15.01.2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 3)							

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autorefractometru Cod 170400	AR 7610	China	Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Da Instalare și dare în exploatare Da Training pentru utilizatori și ingineri Da	Da , Autorefractometru model AR 7610. <u>Vezi Manualul de utilizare (versiunea din 05.01.2024) al Autorefractometrului model AR 7610</u> Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Da , Distanța vertex, mm 0, 12, 13.5, 15. <u>Vezi pag.15 p.5.1.1 din Manualul de utilizare (versiunea din 05.01.2024) al Autorefractometrului model AR 7610</u> Da , Putere sferă (SPH) -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) <u>Vezi pag.15 p.5.1.2 din Manualul de utilizare (versiunea din 05.01.2024) al Autorefractometrului model AR 7610</u> Da , Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) <u>Vezi pag.15 p.5.1.3 din Manualul de utilizare (versiunea din 05.01.2024) al Autorefractometrului model AR 7610</u> Da , Axa 0 -180° (pasul 1°) <u>Vezi pag.15 p.5.1.5 din Manualul de utilizare (versiunea din 05.01.2024) al Autorefractometrului model AR 7610</u>	CE, ISO

						Da, Distanța pupilară, mm 10 – 86 (pasul 1) <u>Vezi pag.15 p.5.1.6 din Manualul de utilizare</u> <u>(versiunea din 05.01.2024) al</u> <u>Autorefractometrului model AR 7610</u> Da, Diametru pupilar minim, mm 2. <u>Vezi pag.15 p.5.2.5 din Manualul de utilizare</u> <u>(versiunea din 05.01.2024) al</u> <u>Autorefractometrului model AR 7610</u> Da, Display LCD 7” touch screen, unghiul inclinare ajustabil. <u>Vezi pag.15 p.5.2.1 din Manualul de utilizare</u> <u>(versiunea din 05.01.2024) al</u> <u>Autorefractometrului model AR 7610</u> Da, Printer <u>Vezi pag.15 p.5.2.2 din Manualul de utilizare</u> <u>(versiunea din 05.01.2024) al</u> <u>Autorefractometrului model AR 7610</u> Da, Alimentare 220 V, 50 H. <u>Vezi pag.15 p.5.2.7 din Manualul de utilizare</u> <u>(versiunea din 05.01.2024 al</u> <u>Autorefractometrului model AR 7610.</u> Da, Garanție 2 ani Da, Livrare la locul solicitat Da, Instalare și dare în exploatare Da, Training pentru utilizatori și ingineri Da, Certificat ISO 13485 Da, Declarația CE de conformitate	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Serana Grup SRL,
mun.Chisinau, str.31 August 1989,
nr.64, of.40