

Anexa 1 Perimetru computerizat, Model: Humphrey Field Analyzer 3 (HFA3) 850, Carl Zeiss Meditec,

Nr. de inregistrare AMDM: DM000394433

Parametri solicitati	Parametri oferiti
Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90°; Stimulus duration 200 ms Visual field testing distance 30 cm Background illumination: 31.4 - 31.5 ASB Măsurarea pupilei automat; Mărimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V; Metode: standart W/W, Albastru sau Roșu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: Standard, Fast, Faster, Full Threshold, FastPac, SWAP, SITA sau strategii echivalente. Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Static testing, sau librării echivalente. Calculator integrat în perimetru computerizat (monobloc) Ecran tactil (touchscreen); Keyboard Programe și rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Progression Analysis Serial field overview Rețele: DICOM, EMR; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 230V (± 10%), 50 Hz.	Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90°-pag 7; Stimulus duration 200 ms - pag 7; Visual field testing distance 30 cm - pag 7; Background illumination 31.5 ASB- pag 7; Măsurarea pupilei automat- pag 8; Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V- pag 8; Metode: standart W/W, Albastru sau Rosu pe Alb; Albastru pe Galben - pag 8; Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring- pag 8; Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP- pag 7 Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Static testing – pag 7; Calculator integrat cu perimetru computerizat (monobloc) – pag.3 (poza), pag 8; Ecran tactil (touchscreen)- pag 8; Keyboard - pag 8; Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Progression Analysis, Serial field overview – pag 8; Rețele: DICOM, EMR;- pag 8, Extras din manualul de utilizare. Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile- pag. 1 Brosura HFA3power table. Alimentare curent alternativ 230V, 50/60 Hz.- pag 8