

Denumire	Colorator de lamele		
Model	Tissue-Tek Prisma Plus		
Producător	Sakura Finetek		
Țara de origine	Japonia		
Parametru	Cerință	Oferta	Sursa
Caracteristică generală			
Configurația	Amplasare pe masă	Da	Copertă manual
Tip suprafață	Anticorozivă	Da	Copertă manual
Mecanismul de translație a suportului cu lamele	Sistem cu transfer robotic	Da	Manual pagina 1-21
Sistemul de colorare			
Numărul de containere	Minim 40 containere	Da, 53	Manual pagina 1-29
Volumul containerului	Minim 310 ml		
Numărul de lamele pe rack	Minim 20 de lamele	Da, 20 standart	Manual pagina 1-7
Capacitate totală de colorare pe oră	Minim 280 de lamele	Da, 660	Broșura cu specificații
Uscător de lamele integrat	Da	Da	Manual pagina 1-18
Managementul proceselor			
Posibilitate de modificare a programelor de colorare	Da	Da, pina la 50 programe, 50 pași 50 soluții configurabile	Manual pagina 1-18
Numărul de programe de colorare concomitent	Minimum 10 programe	Da, pina la 50	Manual pagina 1-18



Posibilitate de întrerupere manuală a procesului de colorare	Da	Da	Manual pagina 2-7
Funcție de eficientizare a proceselor	Da	Da	Broșura pagina 5
Interfața cu utilizatorul	Ecran tactil încorporat	Da	Broșura pagina 5
Funcționalități speciale			
Sistem de filtrare a vaporilor toxici	Prin filtru de cărbune	Da	Manual pagina 1-41
Existența unui sistem automat de montare a lamelelor pe lamă compatibil	Da	Da, Film și glass G2	Broșura pagina 5
Sursa de alimentare			
Tensiune de alimentare	220 V, 50 Hz	Da	Manual pagina 1-18
Cablu de alimentare	Tip Schuko	Da	Manual pagina 1-18
Consumabile și accesorii			
Rack pentru lame (26x76 mm) de multiplă utilizare	10 bucăți	Da, standart	Manual pagina 1-7
Chit de conectare la sursa de apă	Da	Da	
Chit de conectare la sursa de canalizare	Da	Da	
Cerințe față de producător și furnizor			
Garanție	Minimum 3 ani	Da	
Certificate	CE certificat european	Da	



Standarte	ISO 9001, ISO 13485	Da	
Logistică			
Manuale de utilizare	Da, în limba română sau rusă	Da	
Manual de service	Da, engleză	Da	
Transportare la locul necesar	Da	Da	
Instalare	Da	Da	
Testare	Da	Da	
Training pentru utilizatori	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică	Da	
Training pentru personal tehnic	Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces	Da	
Deservire în perioada de garanție	Da	Da	

