


# Multi-Band Ligator

/Ligateur à élastiques /Ligador de Multibandas

**EZY**<sup>®</sup>  
Shoot



# Multi-Band Ligator

/Ligateur à élastiques /Ligador de Multibandas

## Pre-loaded guiding catheter for easy mounting

/Cathéter guide pré-monté pour un montage facile /Catéter guía pré cargado para fácil montaje

## Universal luer-lock connection for cleaning

/Connexion luer-lock universelle pour nettoyage /Conexión universal luer-lock para lavado

## Silicone ring for better suction

/Anneau en silicone pour une meilleure succion /Anillo en silicona para mejor succión

## Can be mounted on all endoscopes

/Peut être monté sur tous les endoscopes /Puede ser montado en todas las marcas de endoscopio

## Green color code ring for quick identification of the last shot

/Code couleur vert de l'anneau pour une identification rapide du dernier tir/Código color verde para fácil identificación del último disparo


## Available in 6, 7, 10 latex

/Disponible en 6, 7, 10 en latex/Disponible en 6, 7, 10 disparos en latex



| Reference<br>Réf. / Ref. | CATHETER<br>CATHÉTER / CATÉTER  |                             | Quantity (shots)<br>Quantité (tirs) /<br>Cantidad (Disparos) | RING<br>ANNEAU / ANILLO                                                                                                     | Thickness in released<br>position (mm)<br>Epaisseur en position relâchée<br>Espesura una vez suelto el anillo | ENDOSCOPE<br>ENDOSCOPE / ENDOSCOPIO |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                          | Length (cm)<br>Long. / Longitud | Diam. (mm)<br>Diam. / Diám. |                                                              | Internal diam. in<br>released position (mm)<br>Diam. interne en position relâchée<br>Diám. Interno una vez suelto el anillo |                                                                                                               | Diam.(mm)<br>Diam. / Diám.          |
|                          |                                 |                             |                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                               |                                     |
| GF-OVL100                | 150                             | 2.2                         | 6 latex                                                      | 1.90                                                                                                                        | 1.75                                                                                                          | 8.5-11.5                            |
| GF-OVL501                | 150                             | 2.2                         | 7 latex                                                      | 1.90                                                                                                                        | 1.75                                                                                                          | 8.5-11.5                            |
| GF-OVL510                | 150                             | 2.2                         | 10 latex                                                     | 1.90                                                                                                                        | 1.75                                                                                                          | 8.5-11.5                            |
| *GF-OVL100-RU            | 150                             | 2.2                         | 6 latex                                                      | 1.90                                                                                                                        | 1.75                                                                                                          | 8.5-11.5                            |
| GF-OVL100-R              | Reusable Handle                 |                             |                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                               |                                     |

\*Disposable Kit for reusable handle or Reloading Unit / Kit desechable para mango reutilizable o unidad de recarga



### Thickness in released position

/Epaisseur de la bande élastique après largage  
/Espesor de la banda una vez disparada

### Internal diam. in released position

/Diamètre interne de la bande élastique après largage  
/Diámetro interno de la banda una vez disparada

