

CABINA AUDIOMETRICA DUBLA USA- SM1513

Fisa tehnica

Nu.	Articol	Date tehnice	Unitate	Cant
1	Audiometric Stand /Izolot fonic Stand Prezentare generală	1. Specificații generale: 1) Perete cu două straturi și ușă dublă, modular Steel&Wood Structura 2) Dimensiuni exterioare: 1,5*1,5*2,3m Dimensiuni interioare: 1,3*1,3*2,0m 3) Suprafata: 1,95 m²; 4) Grosimea peretelui este de aproximativ 200 mm. 5) Dimensiunea ferestrei cabinei izolate fonic este de 380*600 mm. 6) Cu această specificație, costul pe spațiu și materiale sunt minimizat în timp ce efectul de izolare fonică este garantat. 7) Tehnologia de pulverizare electrostatică este aplicată pe perețele exterior suprafata in timp ce se foloseste un panou absorbant sunet din fibra de poliester perețele interior. 2. Standarde de implementare: 1) Zgomot de fundal interior 28dB(A); 2) Respectați standardele naționale GB/T16403; 3) Respectați GB50325-2001 „Codul pentru mediul interior Controlul poluării în inginerie civilă”; 4) Respectați GBJ304-88 „Inspekția și evaluarea calificării Standard pentru Ingineria Ventilației și Aerului Condiționat”, iar capacitatea de schimb de aer este de 6-10m³ /min. 3. Cabina izolată fonic este o structură modulară în ansamblu și are trei funcții cheie care sunt izolarea vibrațiilor, izolarea fonică și absorbția fonică. De asemenea, are și alte funcții, cum ar fi ventilația, reducerea zgomotului, iluminatul, distribuția energiei, transmisia semnalului, rezistența la umezeală, rezistența la mușcări și protecția împotriva moliei, etc. Podeaua este mochetă. Piese consumabile sunt ușor de înlocuit, frumoase și economice, respectând în același timp cerințele reglementărilor de protecție împotriva incendiilor. 4. Durată de viață 10 ani	Piesa 1	
2	Corpul principal al Izolat fonic Stand	Rezistent la foc, anticoroziv, anti-rugină, rezistent la umiditate, rezistent la dăunători, ușor de dezinfectat, non-toxic, inodor, fără radiații		
3	Perete exterior	Plăci de oțel de 1,5 mm cu spray, detașabile și asamblate de mai multe ori; Culoare: alb lapte/bej		
4	Tratament de absorbție a sunetului în interior	Peretele interior este acoperit de panouri fonoabsorbante din fibra de poliester		

Guangzhou Melison Medical Instrument Co., Ltd

Adăugați: 307, Block 18, No.644, Shibe Industry Road, Dashi Street, Panyu District, Guangzhou, China E-mail: info@melison-

5	medical.com Fereastră izolată	Geam izolat fonic cu amortizare pe pană din sticlă perspectivă cu două straturi	Piesa 1	
6	fonică cu	usa izolata fonica sigilata magnetic cu dublu strat: 0,84*1,94m; Durată lungă de viață a arborelui ușii; design fără zgomot	Piesa 1	
7	două straturi.	Aerisire de admisie, ventilator de evacuare	A stabilit	1
8	Echipament de ventilație	Panoul de control din plastic, ecologică, absorbantă de sunet	Piesa 1	
9	Semnal Transfer Jack și Conexiune	6 seturi de tehnologie de amestecare a semnalului unic și dublu pentru a se asigura că toate dispozitivele pot fi utilizate cu un singur tip de conexiune, iar firul este fabricat din argint mils, asigurând nicio pierdere de semnal și asigurând acuratețea rezultatelor testului audiometrului.	A stabilit	1
10	Interior Iluminat	Iluminare silențioasă internă	A stabilit	1
11	Putere Priză	Priză universală cu 2 orificii/3 orificii	A stabilit	1
12	Iluminat Intrerupator		A stabilit	1
13	Ventilare Intrerupator		A stabilit	1
14	Dispozitiv Cuier		A stabilit	1



Guangzhou Melison Medical Instrument Co., Ltd

Adăugați: 307, Block 18, No.644, Shibe Industry Road, Dashi Street, Panyu District, Guangzhou, China E-mail: info@melison-medical.com



Exemple de fotografii: Ușă dublă - Deschisă afară



Guangzhou Melison Medical Instrument Co., Ltd

Adăugați: 307, Block 18, No.644, Shibe Industry Road, Dashi Street, Panyu District, Guangzhou, China E-mail: info@melison-medical.com



Ușă dublă - deschisă în interior și în exterior

