

ESU-2000AI (LED)

Unitate electro-chirurgicala bipolar



Caracteristici

1. Generator electrochirurgical de maxim 400W, cu funcție mono-polară și bipolară.
2. Nouă moduri de lucru: tăietură pură , blend1 , blend2, blend3, coag de contact, coag forțat, coag moale, coag bipolar, tăiat bipolar
3. Generatorul electrochirurgical este utilizat pentru a controla sângerarea și tăierea chirurgicală în toate procedurile chirurgicale generale și deschise, cum ar fi chirurgia generală, chirurgia toracică, chirurgie cerebrală, chirurgie ORL etc.
4. Cu diferite indicații sonore și vizuale în timpul procesului de ieșire.
5. Sistemul de monitorizare a electrodului de întoarcere a pacientului și sistemul Power Peak care oferă
chirurgi cu performanțe îmbunătățite la setări de putere mai mică, minimizând riscul de
leziune de tesut.
6. Aplicabil pentru operația chirurgicală de vaporizare a prostatei (TUR), perfect utilizat sub apă. Generatorul de electrochirurgie poate fi cooperat cu endoscop și laparoscop.
7. Ieșire de la distanță creion. Puterea de ieșire poate fi controlată de butonul de adăugare sau scădere de pe creionul de control la distanță.

Foaie de configurare

Creion de control al puterii (de unică folosință) 5buc
Tampon electrochirurgical (de unică folosință) 10buc
Cablul electrochirurgical 1pc
Pedală dublă 1set
Pensă bipolară cu cablu 1set
Îndepărtați buretele curat 1 buc

Specificatii tehnice

PARAMETRU	SPECIFICAȚIE	
Putere	220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz (110V $\pm$ 11V, 50 / 60Hz)	
Frecventa de operare	a) Monopolar: 512KHz; b) Bipolar: 1024KHz	
Putere nominală	1100VA $\pm$ 10 %	
Nouă moduri de lucru	Tăiere monopolară	a) Tăiere pură: 1W $\sim$ 400W (încărcare 800 Ω) b) Blend1: 1W $\sim$ 300W (încărcare 800 Ω) c) Blend2: 1W $\sim$ 200W (încărcare 800 Ω) d) Blend3: 1W $\sim$ 150W (încărcare 800 Ω)
	Coag monopolar	e) Spray Coag: 1W $\sim$ 100W (încărcare 800 Ω) f) Coag forțat: 1W $\sim$ 120W (încărcare 800 Ω) g) Soft Coag: 1W $\sim$ 120W (încărcare 800 Ω)
	Bipolar	h) Coagulare bipolară: 1W $\sim$ 70W (încărcare 200 Ω) i) Tăiere bipolară: 1W $\sim$ 120W (încărcare 200 Ω)
	Consum de energie	$\leq$ 1100VA