


OXYGEN CONCENTRATOR Model: XY-6S-5L



SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model	XY-6S-5L
Tensiune de lucru (V/Hz)	$\sim 220 \pm 10\% / 50 \pm 1 / 110 \pm 10\% / 60 \pm 1$
Putere nominală (W)	360
Interval de debit la presiuni nominale de zero și 7 kPa (L/min)	0,5~5
Concentrația de oxigen la presiunea nominală zero a uliței (cu la pornirea inițială în decurs de 10 minute, nivelul de concentrație specificat este atins)	Când debitul de oxigen este de 0,5-5L/min, concentrația de oxigen este $>90\% \pm 3\%$
debitul maxim recomandat	5 L/min
La debitul maxim recomandat, se aplică o contrapresiune de 7 kPa și debitul se modifică.	<0.5 L/min
Concentrația de oxigen la debitul maxim recomandat (în timpul pornirii inițiale în 10 minute, nivelul de concentrație specificat este atins)	$>93\% \pm 3\%$
Interval de reglare a debitului	Reglabil continuu de la 0-5 L/min
Greutate netă autonomă (Kg)	18
Zgomot mașină dB(A)	<55
Dimensiuni	Lungime 380- lățime 330- înălțime 600
Presiunea de ieșire a oxigenului	40-60 kPa
Indicator hipoxic	La debitul nominal, când concentrația de oxigen este $< 82\% (\pm 3\%)$, indicatorul luminos galben hipoxic este afișat. Vă rugăm să opriți imediat mașina, să folosiți oxigenul de rezervă și să contactați imediat furnizorul sau producătorul.