

Pentru profesioniști

MED  **EL**

RONDO® 2

It's Never Been Easier™



hearLIFE

RONDO 2

It's Never Been Easier

Incredibil de simplu
Incredibil de ușor de utilizat,
cu activare dintr-o atingere
și control cu mâini libere.

Stil discret
Modelul subțire, ușor este
confortabil, chiar și cu ochelari
și dispăre cu ușurință sub păr.



**Integrați-vă sau ieșiți
în evidență**
Schimbați imediat între culori
subtile și modele stilate, cu
ajutorul carcaselor cu model.

Complet reîncărcabil
Bateria reîncărcabilă cu litiu-ion
integrată oferă energie pentru
întreaga zi (până la 18 ore).



Încărcare wireless
Gata cu bateriile de unică
folosință - doar puneți
RONDO 2 pe stația
de încărcare.



Vă prezentăm viitorul
procesoarelor audio

Încărcare wireless

RONDO 2 utilizează tehnologia Qi pentru a-și reîncărca în mod wireless bateria integrată cu litiu-ion. Aceasta înseamnă că nu mai trebuie să deschideți procesorul pentru a schimba bateriile. În special pentru utilizatorii cu dexteritate limitată, RONDO 2 este incredibil de simplu de utilizat.

Doar puneți-l pe stația de încărcare și RONDO 2 începe să se încarce. Patru ore de încărcare oferă energie bateriei pentru întreaga zi (până la 18 ore). Mini compartimentul de baterii oferă, de asemenea, o opțiune de rezervă pentru alimentarea directă a RONDO 2 cu o baterie AAA.



Triformance® | Pentru un auz mai natural

RONDO 2 oferă Triformance pentru un auz mai natural în orice mediu de ascultare. Triformance este combinația a trei tehnologii MED-EL care conlucrează pentru a oferi pacienților dvs. cel mai natural auz posibil.



Auziți întreaga zi
Încărcați noaptea
Este extrem de ușor

O nouă eră a auzului

De ce este RONDO 2 atât de revoluționar? Pentru prima dată în istorie, nu este necesar să încărcați baterii sau să manevrați comutatoare. Gândiți-vă la posibilități – auziți fără bătăi de cap. RONDO 2 este incredibil de ușor de utilizat – așadar, este perfect pentru orice persoană care dorește un procesor audio care combină stilul discret cu simplitatea fără griji.



Incredibil de simplu

Datorită încărcării wireless și controlului cu mâini libere, RONDO 2 este procesorul audio cel mai ușor de utilizat.



Întreținere ieftină

Nu mai este necesar să cumpărați baterii de unică folosință sau să înlocuiți cabluri – deci economisiți timp și bani.



Conectivitate

Teleantena integrată facilitează conectarea la corzile pentru gât Bluetooth și alte accesorii.



Gata pentru apă

Datorită accesoriului WaterWear, RONDO 2 are un model complet rezistent la apă.



Confort pentru întreaga zi

Modelul cu purtare complet în afara urechii oferă un confort excepțional, chiar și cu ochelari.



Securitate fiabilă

Opțiunile cu model ușor și fixare flexibilă asigură rămânerea RONDO 2 în poziția corectă.

Date tehnice

Procesor audio cu o singură unitate RONDO 2 (Me1150)



Procesor audio RONDO 2 (Me1150)

Caracteristici produs

- Model integrat
- Model rezistent la stropire cu clasificare IP68
- Carcase ușor de schimbat, în 34 de modele și culori
- Management automat al sunetului
- Utilizare omnidirecțională a microfonului
- AGC dual-loop
- Interval dinamic de intrare de 78 dB (28 dB-106 dB SPL)
- Acceptă 250 de benzi spectrale
- Funcție link-check cu indicator LED
- Buton de pornire/oprire pe procesor
- Telecomandă FineTuner
- Volum continuu și controlul sensibilității
- Patru poziții de program

Baterie reîncărcabilă

- Baterie cu litiu-ion integrată
- Încărcare wireless prin stația de încărcare Qi compatibilă
- Până la 18 de ore de utilizare per încărcare
- Durata de viață a bateriei este de obicei de peste 5 ani
- Minicompartimentul de baterii oferă opțiunea de rezervă de alimentare cu o baterie AAA

Conectivitate

- Telebobină integrată
- Conectare directă cu minicompartimentul de baterii (conexiune Euro-Audio standardizată cu 3 pini)

Strategii de codificare a sunetului

- Strategii disponibile prin MAESTRO System Software 7.0:
- FS4 (Procesare structură fină până la 1 kHz pe 4 canale apicale)
 - FS4-p (Procesare structură fină până la 1 kHz pe 4 canale apicale cu Stimulare paralelă inteligentă pentru o și mai bună precizie temporală)
 - FSP (Procesare structură fină în mod tipic până la 350 kHz pe 2 canale apicale)
 - HD-CIS (CIS înaltă definiție)

Opțiuni de culori

Carcase ușor de schimbat, disponibile în culori, modele și tipare similare părului

Carcase lucioase și mate



Carcase cu model



Carcase cu tipare similare părului



Intensitate magnet

Disponibil în 4 intensități pentru utilizare împreună cu implanturile SYNCHRONY și 4 intensități pentru utilizare împreună cu celelalte IC de la MED-EL

Stație de încărcare

Stație de încărcare

- Alimentare USB: 5 V c.c., 1 A
- Alimentare USB: 100-240 V c.a. (~50/60 Hz)
- Protocol de încărcare Qi wireless
- Indicator LED pentru alimentare

Stația de încărcare nu este fabricată de MED-EL.

26658 r1.0