

Destinatari:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Dorina Lutenco, Tel.: 067493406, achizitii@ansp.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1758798867160 din 15.10.2025

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 4	38510000-3	Microscop trinocular în contrast de fază cu cameră Optikam (sau echivalentul) și software (pentru determinarea particulelor de azbest) (pentru știință)	OPTKB-510ASB+630-2957	Italia	VWR/Optica	Mod de observare: câmp luminos, contrast de fază. Cap: tub tinocular (fix 50/50), binocular 30 ° înclinat, rotativ 360 °. Distanța interpupilară: reglabilă între 50 și 75 mm. Reglare dioptrică: pe tubul ocularului stâng. Oculare: WF10x / 22 mm, punct cu ochi ridicat și WF12.5x / 18 mm cu reglare dioptrică, unul cu grilă Walton & Beckett Mecanism port obiective: rotund, rotativ pe rulmenți cu bile. Obiective: - IOS W-PLAN 4x / 0.10 - IOS W-PLAN 10x / 0.25 - IOS W-PLAN PH 40x / 0.65 - IOS W-PLAN 100x / 1.25 (Ulei) Toate obiectivele sunt tratate antifungic. Măsuța specimenului: translație mecanică , 233 × 147 mm, interval X-Y de 78 × 54 mm. Focalizare: coaxială grosieră (tensiune reglabilă) și fină cu oprire limită pentru a preveni contactul dintre obiectiv și lamă/specimen Condensator: Abbe N.A. 1.25, cu diafragmă iris codificată pe obiectiv, focalizabilă și centrată. Cu obiectiv de contrast 40x. Iluminare transmisă (sistem Koehler complet): LED X cu LED alb de 3,6 W (6.300K) cu control pentru luminozitate. Sursă de alimentare externă de 100-240 Vac / 6Vdc multi-plug. Cameră rentabilă, ușor de utilizat, cu rezoluție de 3,1 MP, senzor CMOS și conexiune USB2.0, recomandată pentru aplicații de bază în educație și uz casnic. Operare simplă, fără driver Conexiune universală la orice marcă de microscop. •Conexiune directă pentru ocular și port trino •Imagini clare de 3,1 MP •Fidelitate sigură a culorilor •Lentile și inele de proiecție C-Mount incluse •Cablul USB și diapozitiv de calibrare incluse •Software (inclus)descărcabil gratuit împreună cu microscopul să fie livrate și următoarele consumabile:- Plăci de microscopie (Microscope Slides) de dimensiunea standard de 75 x 25 mm- în cantitate de 200 bucăți; - Coperte de microscopie (Cover Slips) de dimensiunea de 22 x 22 mm – în cantitate de 200 bucăți. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final - str. Gh.Asachi 67A. Perioada de garanție min 24 luni din momentul instalării echipamentului Manualul de utilizare tradus în limba română	Trinocular phase contrast microscope, 1000x, IOS W-PLAN objectives, Walton & Beckett eyepiece 1 * 1 Items, Mod de observare: câmp luminos, contrast de fază. Cap: tub tinocular (fix 50/50), binocular 30 ° înclinat, rotativ 360 °. Distanța interpupilară: reglabilă între 50 și 75 mm. Reglare dioptrică: pe tubul ocularului stâng. Oculare: WF10x / 22 mm, punct cu ochi ridicat și WF12.5x / 18 mm cu reglare dioptrică, unul cu grilă Walton & Beckett Mecanism port obiective: rotund, rotativ pe rulmenți cu bile. Obiective:- IOS W-PLAN 4x / 0.10 - IOS W-PLAN 10x / 0.25 - IOS W-PLAN PH 40x / 0.65 - IOS W-PLAN 100x / 1.25 (Ulei) Toate obiectivele sunt tratate antifungic. Măsuța specimenului: translație mecanică , 233 × 147 mm, interval X-Y de 78 × 54 mm. Focalizare: coaxială grosieră (tensiune reglabilă) și fină cu oprire limită pentru a preveni contactul dintre obiectiv și lamă/specimen Condensator: Abbe N.A. 1.25, cu diafragmă iris codificată pe obiectiv, focalizabilă și centrată.Cu obiectiv de contrast 40x. Iluminare transmisă (sistem Koehler complet): LED X cu LED alb de 3,6 W (6.300K) cu control pentru luminozitate.Sursă de alimentare externă de 100-240 V / 6Vdc multi-plug.Cameră rentabilă, ușor de utilizat, cu rezoluție de 3,1 MP, senzor CMOS și conexiune USB2.0, recomandată pentru aplicații de bază în educație și uz casnic.Operare simplă, fără driver Conexiune universală la orice marcă de microscop. •Conexiune directă pentru ocular și port trino •Imagini clare de 5,1 MP •Fidelitate sigură a culorilor •Lentile și inele de proiecție C-Mount incluse •Cablul USB și diapozitiv de calibrare incluse •Software (inclus)descărcabil gratuit împreună cu microscopul să fie livrate și următoarele consumabile:- Plăci de microscopie (Microscope Slides) de dimensiunea standard de 75 x 25 mm- în cantitate de 200 bucăți; - Coperte de microscopie (Cover Slips) de dimensiunea de 22 x 22 mm – în cantitate de 200 bucăți. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final - str. Gh.Asachi 67A. Perioada de garanție min 24 luni din momentul instalării echipamentului Manualul de utilizare tradus în limba română	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitate, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 4	38510000-3	Microscop trinocular în contrast de fază cu cameră Optikam (sau echivalentul) și software (pentru determinarea particulelor de azbest) (pentru știință)	Buc.	1	51.110,0000	61.332,0000	51.110,00	61.332,00	Bunurile vor fi livrate în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							51.110,00	61.332,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, reștața lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu