

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ COMPLETATĂ

Model: VSCAN AIR CL C1 KIT (MOST EUROPE); PN: H45611ZM; Producator: GE HealthCare, GE ULTRASOUND KOREA, LTD., GE ULTRASOUND France, Tara:Corea de Sud

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexă, cât și liniară, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare. - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) 1. Banda de frecvențe de lucru acopera minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Numar de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; 4. Sonda liniară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal, (convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 5. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 6. Număr de elemente: minim 190; 7. Adâncimea de scanare: până la 8cm; 8. Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; 9. Memorie internă: minim 8GB; 10. Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; 11. Compatibil cu soft tip Android și IOS, obligatoriu pentru ambele; 12. Control imagine: - Inghetare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color;	DA Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexă, cât și liniară, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare. Ref. Datasheet-vscanaircl-en - DA Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 1. DA Banda de frecvențe de lucru acopera intervalul: 2,0- 5 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 2. DA Numar de elemente: 128; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 3. DA Adâncimea de scanare: până la 24 cm; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 4. DA Sonda liniară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal, (convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); ; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 5. DA Banda de frecvențe de lucru acoperă intervalul: 3,0 - 12 MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 6. DA Număr de elemente: 192; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 7. DA Adâncimea de scanare: până la 8cm; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en 8. DA Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; pag. 7 din Datasheet-vscanaircl-en 9. DA Memorie internă: minim 8GB; pag. 7 din Datasheet-vscanaircl-en 10. DA Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; pag. 6 din Datasheet-vscanaircl-en 11. DA Compatibil cu soft tip Android și IOS, obligatoriu pentru ambele; pag. 7 din Datasheet-vscanaircl-en 12. Control imagine: - DA Inghetare /Frezze; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Adâncime; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Gain; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Doppler color; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en

- Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Marire/Zoom; - Masurarea distanta liniara si elips; 13. Preseturi: - Abdomen; - Cardica; - MSK; - OB/Gyn; - Vascualr; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Fat Cap; - Oftalmologie; 14. Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacietului și a datelor salvate pentru el; 15. Comunicarea/Conecatarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; 16. Siguranta: - Imersibil in apă complet; 17. Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; 18. Incărcător fără fir; 19. Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute;	- DA Control vitezei in regim Doppler; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Salvarea Video; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Salvare Imagine; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - DA TGC; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en - Marire/Zoom; pag. 7 din Datasheet-vscanaircl-en - Masurarea distanta liniara si elips; pag. 5 din Datasheet-vscanaircl-en 13. DA Preseturi –sint confirmate in dependeta de capul sondei care se foloeste ref. pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en: - DA Abdomen; - DA Cardica; - DA MSK; - DA OB/Gyn; - DA Vascualr; - DA Pulmoni; - DA Nerv; - DA Părți moi; - DA Fat Cap; - DA Oftalmologie; 14. Pacient: -DA Introducerea pacientului sa fie inclusă; pag. 6 din Datasheet-vscanaircl-en -DA Lista internă salvată a pacientului; pag. 6 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Revizualizarea pacietului și a datelor salvate pentru el; pag. 6 din Datasheet-vscanaircl-en 15. Comunicarea/Conecatarea: - DA Transfer date DICOM Server; pag. 6 din Datasheet-vscanaircl-en - DA Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; pag. 6 din Datasheet-vscanaircl-en 16. Siguranta: -DA Imersibil in apă complet; pag 9/i-7 din Vscan Air- User Manual - <i>standartul IP67</i> 17. Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - DA Statutul Bateriei; pag. 82/3-10, 87/3-15 din Vscan Air- User Manual - DA Tipul Presetului; pag. 87/3-15 din Vscan Air- User Manual - DA Indicele zonei de focusare; pag. 87/3-15 din Vscan Air- User Manual - DA Adâncimea; pag. 87/3-15 din Vscan Air- User Manual 18.DA Incărcător fără fir; pag.8 din Datasheet-vscanaircl-en, pag. 91/3-19 din Vscan Air- User Manual 19.DA Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute; pag. 4 din Datasheet-vscanaircl-en.
--	--