

ICS ORTONET SRL

C/F 1011600032701 * Str. M.Dosoftei 130, nr.3, Chisinau * C/D MD60RN000000002224803315
Banca Comerciala Romana F-2 * Cont : MFO RNCBMD2X504

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21027915 Cod CPV 33100000-1	Data: 17.09.2020	Alternativa nr.-
Denumirea licitației: <i>Utilaj medical</i>	Lot: II	Pagina 01 din 03

Cod CPV: 33100000-1

Co- dul CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origi- ne	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7	
	Bunuri:						
3310 0000 -1	LOT II DISPOZITIV DE TRATARE A PLĂGILOR CU PRESIUNE NEGATIVA	Renasys Touch	UK	Smith &Neph ew	Conform Invitatiei de participare		CE; ISO 13485: 2003
3310 0000 -1	Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativă	Renasys Touch				Dispozitiv de tratare a plăgilor cu presiune negativa : Dispozitivul este conceput pentru a asigura un mediu închis	CE; ISO 13485:

A. 1

B.

					peste o rană, pentru a evacua exudatele de la locul plăgii la un recipient de unică folosință, care poate promova vindecarea rănilor prin eliminarea lichidelor, inclusiv și irigarea lichidelor biologice, exudate din rană și materiale infecțioase. 2. Mediul închis este creat prin aplicarea unui pansament steril la locul plăgii și conectarea plăgii sigilate la dispozitivul de aspirație. 3. . Dispozitivul funcționează pe rețeaua de curent alternativ, cu un adaptor de curent alternativ, sau cu o baterie internă. Bateria internă se încarcă atunci când dispozitivul este conectat la rețeaua de curent alternativ atât în timpul funcționării cât și când este oprit și nu este utilizat. 4. Accesorii: a) curele pacient pentru a transporta dispozitivul; b) geanta disponibilă pentru un recipient de minim 300 ml c) piese de schimb, inclusiv inelul de intrare, filtrul de miros. 5. Presiune maximum 200mmHg. 6. Regimuri de funcționare: minim 2 – continuu si intermitent 7. Baterie: timpul de operare minim 20 de ore, timp de încărcare maxim 3 ore. Sistemul dispune de display tactil pentru setarea parametrilor de functionare. Displayul afiseaza butoanele setari, logare, setare nivel presiune, setare volum alarme, setare terapie continua sau intermitenta, conectare in Y, nivelul de incarcare a bateriei. In cazul terapiei intermitente se pot seta puncte de 3, 5 min terapie pornita si 2, 3 minute terapie oprita. Prezinta buton pentru blocarea si deblocarea ecranului. Este echipat cu alarme pentru vacuum scazut, crescut, pierdere presiune, blocaj,, canistra plina, baterie descarcata, eroare aparat si mentenanta.Alarmerle sunt vizuale si acustice. 8. Consumabile: Gama cu porturi moi, spumă și tifon care faciliteaza terapia adaptată, cu confort și versalitate, în tratarea rănilor provocatoare.	2003
--	--	--	--	--	---	------

						Spuma poliuretanică reticulată, hidrofobă, de culoare neagră, sterilă, ce poate fi tăiată în forma dorită. Există 3 dimensiuni de spumă: 10 x 8 x 3 cm, 20 x 13 x 3 cm și 25 x 15 x 3 cm. Kiturile conțin folii adezive pentru sigilarea plăgii și conector pansament canistră. Film poliuretanic transparent este steril. Gradul mare de evaporare permite o mai mare permeabilitate a vaporilor de umiditate fără a afecta sigilarea. Poate ajuta la diminuarea riscului de macerare a pielii. Este impermeabil pentru bacterii, creând o barieră împotriva contaminării din exterior. Prezintă adeziv acrilic și este extensibilă. Portul de conectare prezintă 2 compartimente, o cale de aerare și o cale de manipulare a fluidelor. Tifon – eficient în răni cu drenaj scăzut până la moderat, absoarbe și reține lichidul prin fibrele hidrofile. Nu se folosește pe răni cu un nivel ridicat de exudat. Este impregnate cu PHMB. Drenuri - concepute pentru a spori tratamentul și a facilita eliminarea exudatului din răni complexe cu o construcție practică de silicon și sunt radioopace pentru vizualizarea sub radiografie. Termen de garanție 24 de luni.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Dr. Vitalie Calaras În calitate de: Director General

Ofertantul: ICS Ortonet SRL Adresa: str. M. Dosoftei 130, nr. 3, mun. Chișinău

A. 3

B.