

Vivamed International SRL
Pezintă Sistem radiografic PLX112B1

de firma

NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD CHINA

PENTRU TENDERUL 21081293 LOT2

Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW) Cod 210270 Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale. Parametrul Specificația Generator raze X de frecvență înaltă 60-100 KHz Gama KV 40-120 Puterea generator ≥ 15 kW Tub radiogen Tip cu anod rotativ Sistem de răcire controlat de processor Regimuri de lucru Fluoroscopic Normal Pulsativ Radiografic da Digital Spot da Doza de iradiere redusa da Arcul C Spatiul liber pentru pacient ≥ 76 cm adâncimea ≥ 60 cm SID Distanta: minim 950 mm Unghiul de înclinare $\geq \pm 90^\circ$ Unghi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$ Unghi de angulație pozițională $\geq \pm 10^\circ$ suport pe roți cu blocare da Panou comandă Tehnologie Touchscreen da Telecomandă Telecomandă/pedală da Cameră digitală tip CCD incorporată rezoluție minimă 1024x1024 Adâncime imagine, bit Minim 16 biți Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 5 sec Vizualizare stand cu 2 Monitoare $\geq 19"$ Stocare imagini Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă Procesare imagini importate DICOM 3,0 Exportare imagini USB DAP-metru da Intensificatorul imaginilor mod triplu de intensificare minim 9" HRC Filtrare constantă $\geq 0,1$ mm Cu + 2,1 mm Al Alimentare Tensiunea curentului electric 230 V $\pm 10\%$; 50 Hz	Sistem radiodiagnostic cu braț C (5kW) Cod 210270 Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale. Технические спецификации PLX 112B1 40 Pagina 2 40-120 Pagina 2 5 Pagina 2 staționar nu Da Pagina 2 Da Pagina 2 DA Pagina 2 Da Pagina 2 Da Pagina2 76 pagina 3 67 pagina 3 1000 pagina 3 120 pagina 3 180 pagina 3 15 pagina 3 Da pagina 3 Da pagina 1 Da Page 1 Da 1024x1024 !2 Da Da 1 24 și 19 pagina 2 Da Pagina 3 Da pagina 3 Da pagina 3 Da pagina 2 9 pagina 2 Da pagina2 230 V $\pm 10\%$; 50 Hz
--	--