

Specificații tehnice

Numărul licitației:							LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1695389614853		Data: „24” Noiembrie 2023			
Denumirea licitației:							Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (listă suplimentară 24)					
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic				
1	2	3		4	5	6		8				
33100 000-1	21	Sistem hidrochirurgie	Sistem hidrochirurgie	VERSAJET II Hydrosurgery Console & Footswitch	Marea Britanie	Smith & Nephew Medical Ltd	Lot nr. 21 SISTEM HIDROCHIRURGIE – 1 un. Componenta sistem: Consola, Piesa de mână , Pedala, Cablu alimentare Descriere: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate 1. CONSOLA: dimensiune: aprox. 38 cm x 30 cm x 15 cm, greutate: aprox. 12 kg, clasificare IP: IPX1 lungime cablu de alimentare: - 5 m PANOU FRONTAL: Buton oprit / pornit cu iluminare Interfata pedala Display digital unde se pot vedea treptele de viteza Indicator cu led galben pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defectiune Indicator cu led verde pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defectiune sau daca presiunea este prea mare Butoane control trepte de viteza – minim 9 trepte de viteza Indicator cu led verde pentru a se vedea daca piesa de mana este conectata irecti Interfata pompa – care sa securizeze piesa de mana in consola Simboluri pentru blocare si deblocare Retea electrica: 220 VAC, 600W, 50 / 60Hz Conectare: stecher cu 2 sigurante Mod de operare: continuu Temperatura de functionare: 10-32 C0 PANOU SPATE: interfata pentru cablu de alimentare impamantare, eticheta date aparat 2 PIESA DE MÂNA (Consumabile direct de hidrochirurgie) APLICATIE: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate ACTIUNE: Aplicatie : debridarea leziunilor cutanate Actiune prin jet de lichid si aspiratie Insuflare si aspiratie lichid concomitente Jet lichid si sectiune aspiratie tangentiale la suprafata leziunii tratate Viteza jet lichid reglabila Putere suctiune reglabila Folosire cu solutie salina CARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspiratie, descarcare) CONSUMABILE : - 450/14 mm – 5 bucăți, -150/14 mm – 5 bucăți. PEDALA: da greutate: aprox. 1.5 kg lungime cablu: aprox. 5 m clasificare IP: IPX8 Întrerupator pedala pentru activarea piesei de mana buton pentru apasare cu piciorul pentru a creste viteza jetului salin buton de apasare pentru a micsora viteza jetului salin cablu de conectare pedala – consola	A se vedea manualul „VERSAJET - Console ENGLEZA.pdf” și broșura „Brosura Versajet.pdf” Componenta sistem: Consola, Piese de mână de unică folosință , Pedala, Cablu alimentare Descriere: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate - Da, pag. 4 din manual; 1. CONSOLA: dimensiune: 38.1cm W x 30cm D x 14.8cm H, greutate: 11.8 kg - pag. 17 din manual; clasificare IP: IPX1 lungime cablu de alimentare: - 4.6 m, pag. 17 din manual PANOU FRONTAL: Buton oprit / pornit cu iluminare - Da, pag. 7 din manual; Interfata pedala - Da, pag. 7 din manual; Display digital unde se pot vedea treptele de viteza - Da, pag. 7 din manual; Indicator cu led galben pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defectiune - Da, pag. 23 din manual; Indicator cu led verde pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defectiune sau daca presiunea este prea mare - Da, pag. 23 din manual; Butoane control trepte de viteza – 10 trepte de viteză, pag. 13 din manual; Indicator cu led verde pentru a se vedea daca piesa de mana este conectata irecti - Da, pag. 23 din manual; Interfata pompa – care sa securizeze piesa de mana in consola - Da, pag. 23 din manual; Simboluri pentru blocare si deblocare - Da, pag. 23 din manual; Retea electrica: 220 VAC, 600W, 50 / 60Hz - Da, pag. 17 din manual; Conectare: stecher cu 2 sigurante - Da, pag. 17 din manual; Mod de operare: continuu Temperatura de functionare: 10-32, pag. 17 din manual; PANOU SPATE: interfata pentru cablu de alimentare - Da, pag. 17 din manual; impamantare, eticheta date aparat - Da, pag. 17 din manual; PIESA DE MÂNA (Consumabile direct de hidrochirurgie de unică folosință) APLICATIE: debridarea arsurilor, a plagilor acute si irecti si a altor leziuni cutanate ACTIUNE: Aplicatie : debridarea leziunilor cutanate - a se vedea pag. 2 din broșură; Actiune prin jet de lichid si aspiratie - a se vedea pag. 3 din broșură; Insuflare si aspiratie lichid concomitente - a se vedea broșura; Jet lichid si sectiune aspiratie tangentiale la suprafata leziunii tratate - a se vedea pag. 2 din broșură; Viteza jet lichid reglabila - Da, a se vedea pag. 13 din manual; Putere suctiune reglabila - Da, a se vedea pag. 13 din manual; Folosire cu solutie salina - Da, a se vedea pag. 3 din broșură; CARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspiratie, descarcare) CONSUMABILE : Piesă de mână VERSAJET II Plus Handsets 45°/14mm - 5 buc,incluse în oferta de preț; Piesă de mână VERSAJET II Plus Handsets 15°/14mm - 5 buc,incluse în oferta de preț; PEDALA: da greutate: 1.1 kg, a se vedea pag. 17 din manual; lungime cablu: 4.6m, a se vedea pag. 17 din manual; clasificare IP: IPX8, a se vedea pag. 13 din manual; Întrerupator pedala pentru activarea piesei de mana - Da, a se vedea pag. 17 din manual; buton pentru apasare cu piciorul pentru a creste viteza jetului salin - Da, a se vedea pag. 7 din manual; buton de apasare pentru a micsora viteza jetului salin - Da, a se vedea pag. 7 din manual; cablu de conectare pedala – consola - Da, a se vedea pag. 17 din manual;			DOC, CE, se atașează dosarul de înregistrare în registrul de stat al DM	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4