

Anexa 21 Imprimanta Digitala X-ray

Parametri ceruti	Parametri ofertati, model DryPro 832 (Konica Minolta/Japonia)
Imprimantă Digitală Xray DICOM Descriere Imprimanta DICOM pentru filme laser uscat, cu scopul obținerii unei calități maxime a imaginilor. Tehnologia utilizată permite oferirea imaginii cu densitate sporită la un ton neutru de culoare, comparabil cu prelucrarea umedă convențională. Parametru Specificația Metoda de înregistrare Sistem de dezvoltare termică a expunerii la laser Film aplicabil și selectabil 35cmx43cm (14 ”x 17”) 26cmx36cm (10 ”x 14”) 25cmx30cm (10 ”x 12”) 20cmx25cm (8 ”x 10”) Încărcarea de film Încărcarea filmului la lumina zilei Tăvi de film 2 tăvi online Capacitatea de procesare cca80 coli/oră 35cmx43cm (14”x17”) cca 100 coli/oră 20cmx25cm (8”x10”) Dimensiunile pixelului 50 μm (508 dpi) 100 μm (254 dpi) Înregistrarea gradării 14 biți (16383) Memorie imagine ≥ 1 Gb Reglarea densității Corecția automată a densității Conexiune Intrare rețea DICOM Alimentare 50/60Hz, ~220 V ± 10% Accesorii Filme 35cmx43cm (14 ”x 17”) 1100 buc.	Imprimantă Laser Xray DICOM Descriere Imprimanta DICOM pentru filme laser uscat, cu scopul obținerii unei calități maxime a imaginilor. Tehnologia utilizată permite oferirea imaginii cu densitate sporită la un ton neutru de culoare, comparabil cu prelucrarea umedă convențională. Parametru Specificația Metoda de înregistrare Sistem de dezvoltare termică a expunerii la laser Film aplicabil și selectabil 35cmx43cm (14 ”x 17”) 28cmx35cm (11 ”x 14”) 25cmx30cm (10 ”x 12”) 20cmx25cm (8 ”x 10”) Încărcarea de film Încărcarea filmului la lumina zilei Tăvi de film 2 tăvi online Capacitatea de procesare cca 90 coli/oră 35cmx43cm (14”x17”) cca 100 coli/oră 20cmx25cm (8”x10”) Dimensiunile pixelului 78.6 μm (302 dpi) Înregistrarea gradării 8/12 biți (16383) Memorie imagine 64 MB Reglarea densității Corecția automată a densității Conexiune Intrare rețea DICOM Alimentare 50/60Hz, ~220 V ± 10% Accesorii Filme 35cmx43cm (14 ”x 17”) 1125 buc. Filme sau 9cutii filme.